

HT 6 M

Der bewegliche und stabile Schlauchwagen punktet mit einer robusten Metallschlauchtrommel und einem extra breiten Standfuß sowie präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Griff.



Bestell-Nr. 2.645-369.0

- Hohe Stabilität und Standfestigkeit dank extra breitem Standfuß
- Komfortable Schlauchführung für leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs
- Robuster Stahlrahmen und langlebige Trommel


Technische Daten

EAN-Code		4066529015815
Schlauchkapazität	m	100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Farbe		schwarz
Gewicht	kg	2,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	2,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	565 × 475 × 896

Ausstattung

Metall-Schlauchtrommel	■
Schlauchführung	■
Spritzenhalterung	■

■ im Lieferumfang enthalten.



Hohe Stabilität und Standfestigkeit

- Dank extra breitem Standfuß und tiefem Schwerpunkt der Schlauchtrommel.



Schlauchführung

- Für leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs.



Metalltrommel

- Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.