

Simplicity in its toughest form.



sonim XP100

Kompaktes design und rugged construction power für den ganzen Tag.

Auch wenn kein Tag dem anderen gleicht, wissen wir eines ganz sicher: Jeder Tag ist anspruchsvoll. Sie brauchen also ein Telefon, das allen Anforderungen gerecht wird. Das Sonim XP100 ist dieses Telefon. Es wurde mit allem entworfen und gebaut, was Sie brauchen, und bietet nichts, was Sie nicht brauchen. Seine Leistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit machen es zu Ihrem unverzichtbaren Begleiter auf der Baustelle, auf dem Campingplatz und überall wo man es benötigt.

Warum Sonim?

Brillante Ideen führen immer zu Verbindungen. Daran glauben wir bei Sonim seit dem ersten Tag. Und das hat uns zu einem weltweit führenden Anbieter zuverlässiger, robuster und benutzerfreundlicher mobiler Lösungen für Unternehmen und darüber hinaus gemacht. Von ultrarobusten Geräten bis hin zu ultrareaktionsschneller Software und Anwendungsverwaltung – die Produkte und Dienstleistungen von Sonim verbinden Sie mit dem, was am wichtigsten ist.


Features



Corning® Gorilla® Glass;
MIL-STD-810H, IP68 and IPX9K
Ratings **1,8m Fallhöhe, Wasserdicht**



Hören und gehört werden
mit HD Speaker sowie
Sprache über LTE



Taschenlampe die jede andere Taschenlampe in
den Schatten stellt




Oversized buttons
Für eine einfache
Anwendung



128GB interner Speicher
Genügend Speicher für
Bilder, Videos und
Dokumente

Sonim XP100

technische spezifikationen



Core Platform/Functions

Operating System	Mocor
Chipset	Unisoc T127, Single core, 1.0GHz
Bands	LTE: B1,3,7,8,20,28,38,40,41 UMTS: I, II, V, VIII GSM: 850/900/1800/1900MHz
Wi-Fi	Not supported
Memory	64MB RAM/128MB ROM Supports up to 128GB MicroSD external memory

Connectivity

Bluetooth	BT5.0
Messaging	SMS, MMS (Text, Image, Audio, Video)
GPS	No
NFC	No
Sensors	None
Language Supported	English, Arabic, French, Hungary, Portuguese, Spanish, Italian, German, Greek, Czech, Slovenian, Romanian, Bulgarian, Croatian, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Serbian, Slovak, Swedish
VoLTE	Yes
Real-Time Text (RTT)	No

Battery

Capacity	1800mAh Li-Ion, Removable
Battery Life	Talk: 13 hours; Standby: 280 hours

Display

Size/Type	2.4" QVGA, Corning® Gorilla® Glass
Resolution	240x320
Colors	262k

Physical Characteristics

Size	145 x 62 x 16.2 mm
Weight	165g
Ports	USB 2.0 Type-C, 3.5mm Audio jack
SIM Type	Dual 4FF pSIM, DSDS
Rugged Certifications	MIL-STD-810H; IP68; IPX9K
Operating Temperature	-20°C ~ +55°C

Audio

Microphone	Dual Microphone with noise cancellation
Speaker	Single rear-facing speaker
HAC	Not Supported

Multimedia

Audio Formats	MP3/MIDI/WAV/AAC/AAC+/AMR/WMA
Video Formats	3GP/MP4/AVI
Graphic	BMP, WBMP, JPEG, GIF, PNG
Media Player	Yes
FM Radio	Yes (Requires wired headset for antenna)
Camera	2MP Rear Camera
LED Flashlight	Yes, on top of device

Inbox Items

XP100, USB cable, SIM Tool, QSG