



Schwerlast-Lenkrolle mit geringer Bauhöhe und Kunststoffrad, Gehäuse und Radfeststeller, verzinkt schwarz, 75x50 mm, Kugellager, Platte 105x85 mm, Tragkr. 600 kg

Kurzbeschreibung

Schwerlast-Lenkrolle mit geringer Bauhöhe und Kunststoffrad, Gehäuse mit Platte und Radfeststeller, verzinkt schwarz

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech, schwarz mit doppeltem Kugellager im Drehkranz und Radfeststeller

Rad: Kunststoff schwarz, Doppelkugellager

	Art.-Nr.	735675
	Kurzbeschreibung	Schwerlast-Lenkrolle mit geringer Bauhöhe und Kunststoffrad, Gehäuse mit Platte und Radfeststeller, verzinkt schwarz
	Tragkraft kg	600 kg
	Ø Rad mm	75 mm
	Radbreite mm	50 mm
	Bauhöhe	105 mm
	Plattengröße mm	105 x 85 mm
	Lochabstand	80 x 60 mm
	Lochmaß	9 mm
	Ausladung	17.5 mm
	Radlagertyp	Kugellager
	Material Gehäuse	Stahl verzinkt
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	Kunststoff
	Befestigungsart	Platte