



Housing IP44 surface mounting, lockable with mounting plate for 2xAMJ/UMJ



Materialdicke / wall thickness 1,5 mm

Bestell-Nr. Order Nr.	Bezeichnung Description	Barcode: EAN 13	Farbe Colour	RAL
H02000A0094	Housing IP44 surface mounting, lockable with mounting plate for 2xAMJ/UMJ	4018359471996	grau / grey	RAL 7035

Verpackung		Packing
1 Stück im Karton mit Montageanleitung		1 piece in a box with mounting instructions
Verpackungsmaß	110 x 100 x 105 mm	Packing dimension

Housing IP44 surface mounting, lockable with mounting plate for 2xAMJ/UMJ

Separat zu bestellen
Order separately
Kabelverschraubung M25x1,5 2x8, für 2 Leitungen 6-7,5 mm
cable gland M25x1,5 2x8, for 2 cables 6-8 mm



Bestell-Nr. Order Nr.	Bezeichnung Description	Barcode EAN 13	VPE PU	UPE OPU	Karton Carton
H01011A0051	Cable gland M25x1,5 2x7,5, 5,5-7,5 mm	4018359476854	1 pc. in PE bag	-	-

Technische Daten / Technical Data		
IP-Schutzart	IP44	Protection class
Mechanische Eigenschaften	Mechanical Characteristics	
Ausführung	Gleichschließendes Schloss One-key lock	Version
Werkstoffe	Materials	
Gehäuse	PC UL94 HB	Housing
Modulaufnahme	Stahlblech, verzinkt sheet steel, zinc plated	Module carrier
EG Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)	RoHS-konform / RoHS-compliant	EC Directive 2011/65/EU (RoHS)
Umweltanforderungen	Environmental Requirements	
Klimatisch und chemisch	Climatical and chemical	
Umgebungstemperatur	-25°C bis / to +80°C	Ambient temperature