

Datenblatt Art. 641.1711

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Leuchtenfassung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	4A / 250V~	Rated current / rated voltage	4A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	H03VV-F 2x0,75mm ²	Supply cable	H03VV-F 2x0,75mm ²
Seite 1 E-27 Kunststoff Fassung 60W, T180 mit Zugentlastung		Side 1 E-27 plastic holder 60W, T180 with strain relief	
Seite 2 Steckklemme, grau		Side 2 plug-in terminal, gray	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Farbe: Schwarz, Ähnlich RAL 9005		Material Colour: Black, similar RAL 9005	
Lieferumfang 1x E27-Fassung, konfektioniert		Scope of delivery 1x E-27 holder, pre-wired	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

Zeichnung

Drawing

