




LC-CC-120-LP6

- AERA-Serie -

Low-Profile-CPU-Luftkühler mit einem 120-mm-Lüfter

Unsere CPU-Kühler der AERA-Serie überzeugen mit einer hohen TDP, was sie zu idealen Allroundern für anspruchsvollste Mittelklasse-Gaming-Systeme machen.

Dank ihrer Leistungsfähigkeit bewältigen sie problemlos die Wärmeabfuhr heißer Prozessoren und sorgen für eine stabile sowie effiziente Kühlung.
So bleibt Ihr System auch bei Belastung zuverlässig kühl!

Features:

- Low-Profile-CPU-Kühler
- ein 120-mm-Lüfter
- sechs 6-mm-Heatpipes
- TDP: 180 W
- für Intel- und AMD-Sockel
- Aluminiumkühl lamellen
- Kupfer-Heatpipes & -Heatspreader
- Hydro-Lager

Technische Daten - LC-CC-120-LP6

Art der Kühlung:	Luftkühlung
TDP (Thermal Design Power):	180 W
Anzahl Lüfter:	1
Anzahl Heatpipes:	6
Durchmesser Heatpipes:	6 mm
Abmessung (Lüfter):	120 x 120 x 15 mm
Abmessung (Kühlkörper):	123 x 120 x 60 mm
Abmessung (Kühler insgesamt):	123 x 120 x 75 mm
Abmessung (Heatspreader):	35 x 41 mm
Abmessung (Verpackung):	155 x 155 x 110 mm
Gewicht (Produkt/gesamt):	0,465 / 0,572 kg
Nennspannung:	12 V DC
Betriebsspannung:	12 V DC
Startspannung:	6 V DC
Nennstrom (Lüfter):	max. 0,2 A
Maximalstrom:	0,2 A
Stromverbrauch:	max. 2,4 W
Lüfterdrehzahl:	400 - 1500 UpM (± 10 %)
Luftdurchsatz:	48,7 CFM (± 10 %)
Luftdruck:	1,58 mm/H ₂ O (max.)
Schallpegel (Lüfter):	< 27,6 dB(A) max.
Lüfterlager:	Hydro-Lager
Anschluss:	4-Pin PWM
Kabellänge Lüfter:	ca. 400 mm

Sockel:	Intel LGA: 1851, 1700, 1200, 115x, 1356, 1366, 2011, 2066
---------	---

AMD:
AM5, AM4, AM3, AM2, FM2, FM1

Material:	Kühl lamellen: Aluminium
	Heatpipes: Kupfer
	Heatspreader: Kupfer, Aluminium
	Lüfter: Kunststoff

Prüfzeichen:	CE
Farbe:	schwarz
Barcode:	4262443281514
Hersteller-Code:	LC-CC-120-LP6

Lieferumfang:	1x Kühlkörper
	1x 120-mm-Lüfter
	1x Montagematerial
	1x Wärmeleitpaste
	1x Anleitung