

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Jäger DIREKT
Jäger Fischer GmbH & Co. KG
Hochstrasse 6
64385 Reichelsheim
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01
DIN VDE 0620-1/A1 (VDE 0620-1/A1):2017-09
DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02 Abs./Clause 10.5



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

Aktenzeichen: 1652400-1520-0003 / 278133

File ref.:

Ausweis-Nr. 40049522

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2019-01-31

(letzte Änderung / updated 2021-03-22)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Jäger DIREKT Jäger Fischer GmbH & Co. KG, Hochstrasse 6, 64385 Reichelsheim

Aktenzeichen / *File ref.*
1652400-1520-0003 / 278133 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*
2021-03-22

Datum / *Date*
2019-01-31

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049522.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049522.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

20.639.00

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
Polzahl <i>Number of poles</i>	zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten <i>two pole with side earthing contact</i>
Bauart <i>Kind of construction</i>	DIN 49440-1
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 20/44
Anbringungsart <i>Method of mounting</i>	Unterputzmontage <i>flush-type</i>
Weitere Angaben siehe Anlage <i>Further information see appendix</i>	100 und 200 vom 2021-03-22 <i>100 and 200 dated 2021-03-22</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Jäger DIREKT Jäger Fischer GmbH & Co. KG, Hochstrasse 6, 64385 Reichelsheim

Aktenzeichen / *File ref.*

1652400-1520-0003 / 278133 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2021-03-22

Datum / *Date*

2019-01-31

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049522.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049522.

Ausführung(en)

mit schraubenlosen Anschlußklemmen
mit und ohne Shutter

Serie OPUS 55,
wahlweise kombiniert mit Abdeckrahmen der Serien
INFORM,KUBUS,FUSION

Construction(s)

Serie OPUS 1,
wahlweise kombiniert mit Abdeckrahmen der Serien
BASIC,WAVE,KANTO

*with screwless terminals
with and without shutter*

*Series OPUS 55,optional combined with frames of series
INFORM,KUBUS,FUSION*

*Series OPUS 1,optional combined with frames of series
BASIC,WAVE,KANTO*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL6

Section TL6

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Jäger DIREKT Jäger Fischer GmbH & Co. KG, Hochstrasse 6, 64385 Reichelsheim

Aktenzeichen / File ref.

1652400-1520-0003 / 278133 / TL6 / ZI

letzte Änderung / updated

2021-03-22

Datum / Date

2019-01-31

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049522.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049522.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung / Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Jäger DIREKT, Jäger Fischer GmbH & Co. KG, Hochstrasse 6, 64385 Reichelsheim, Germany
Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40049522.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40049522

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40049522

Anlage /
Appendix
100

Aktenzeichen / File ref.

1652400-1520-0003/278133/TL3/ZI

Datum / Date

2019-01-31

letzte Änderung / updated

2021-03-22

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Typenübersicht/ Type overview

Socket: 20.639.00

Serie	Artikelnummer	Kompatible Rahmen
OPUS 55	512.200.xx ohne erhöhtem Berührungsschutz	512.101.xx - 512.105.xx - OPUS Inform
	512.250.xx ohne erhöhtem Berührungsschutz	512.601.xx - 512.605.xx - OPUS Kubus
	512.201.xx mit erhöhtem Berührungsschutz	512.901.xx - 512.905.xx - OPUS Fusion
	512.251.xx mit erhöhtem Berührungsschutz	512.301.xx - 512.305.xx - OPUS Fusion glas
OPUS 55 mit Beschriftungsfeld	512.210.xx ohne erhöhtem Berührungsschutz	512.311.xx - 512.315.xx - OPUS Fusion glas
OPUS 55 mit Klappdeckel	512.211.xx mit erhöhtem Berührungsschutz	512.811.xx - 512.815.xx - OPUS Fusion edelstahl
	512.220.xx ohne erhöhtem Berührungsschutz	512.821.xx - 512.825.xx - OPUS Fusion glas
OPUS 55 mit Klappdeckel IP44	512.221.xx mit erhöhtem Berührungsschutz	
	512.223.xx ohne erhöhtem Berührungsschutz	
	512.224.xx mit erhöhtem Berührungsschutz	
	560.100.xx ohne erhöhtem Berührungsschutz	560.010.xx - 560.033.xx - OPUS Basic
OPUS 1	560.150.xx ohne erhöhtem Berührungsschutz	561.001.xx - 561.004.xx - OPUS Wave
	560.101.xx mit erhöhtem Berührungsschutz	561.701.xx - 561.705.xx - OPUS Kanto
	560.151.xx mit erhöhtem Berührungsschutz	
	560.110.xx ohne erhöhtem Berührungsschutz	
OPUS 1 mit Beschriftungsfeld	560.123.xx mit erhöhtem Berührungsschutz	
OPUS 1 mit Klappdeckel	560.120.xx ohne erhöhtem Berührungsschutz	
OPUS 1 mit Klappdeckel IP44	560.122.xx ohne erhöhtem Berührungsschutz	561.701.xx - 561.705.xx - OPUS Kanto

Alle Serien in verschiedenen Farben.
Alternativ ohne Halteklammern.

Wichtiger Hinweis: IP44 ist mit OPUS 1 Steckdosen nur mit OPUS Kanto Rahmen möglich!

