

Performance A+ Serie

LED Lüfter 120mm ARGB

Der Xilence 120mm LED Gehäuselüfter erweitert das Sortiment der Performance A+ Serie um ein weiteres Must-Have für Gamer und bringt Farbe in den PC.

Der PWM-Lüfter verfügt über einen 3PIN ARGB M/B-Anschluss und kann hierüber bei entsprechendem Anschluss auf dem Mainboard direkt für die Farbeinstellung und -wechsel angesteuert werden.



Produktspezifikationen

- Edles schwarzes und weißes Design
- Optimale Arbeitsleistung in jeder Situation
- Flüssigkeitsgelagerter LED PWM-Lüfter ARGB
- LED-Effekt in sieben verschiedenen Farben während des Betriebes
- Luftstromoptimierte Rotorblätter

Technische Daten

	120mm
Lüfterabmessungen	120 x 120 x 25mm
Anschlussstyp	Female ARGB 3Pin (5V)
Lautstärke	18.0 - 32.5 db (A)
PWM	ja
Lüfterlager	flüssigkeitsgelagert
Luftdurchsatz	68.2 CFM
Lüftergeschwindigkeit	500 - 1.500 RPM ± 10%
Gewicht	130 g
Betriebsdauer/MTBF	50000 H*

*Laborwert; stark abhängig von Temperatur und Umgebungseinflüssen

Logistische Daten

Herstellernummer	XPF120.ARGB	XPF120.W.ARGB
Artikelnummer	XF063	XF064
EAN Barcode	4044953502934	4044953502958



Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehörigen Gesellschaft. Abbildung ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.