

velleman®

VTSSC40N

Forrasztóállomás LCD-vel és kerámia fűtőelemmel

ICO



Használati útmutató

3

CE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Bevezetés és leírás

Az Európai Unió minden polgárának!

Fontos környezetvédelmi információk a készülékről.



A készüléken vagy a csomagoláson látható szimbólum azt jelzi, hogy a készüléknek az élettartama leteltével történő eltávolításával kárt okozhat környezetének. Az egységet (vagy a használt elemeket) ne távolítsa el a szelektálatlan háztartási hulladék közé; az egységet vagy a használt elemek eltávolítását egy erre szakosodott cégnek kell elvégeznie újrahasznosítás céljából. A készüléket adja vissza a kereskedőnek, vagy vigye el egy helyi hulladékhasznosító vállalathoz. Vegye figyelembe a helyi környezetvédelmi előírásokat.

Ha kétsége van, érdeklődjön a helyi hatóságoktól az eltávolítás irányelveiről.

Köszönjük, hogy a **VTSSC40N** beszerzése mellett döntött! Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szállítási sérülései. Ha ez a helyzet, ne használja a készüléket, hanem forduljon a kereskedőhöz.

Ez a készülék hőmérséklet vezérléssel (150°C ... 450°C) és egy digitális hőmérséklet kijelzéssel rendelkezik, ami egyidőben mutatja a beállított és tényleges hőmérsékletet.

A **VTSSC40N** egy 48 W-os forrasztóállomás, a kerámia fűtőelemében egy hőmérséklet érzékelővel. A fűtőelem tápellátását egy biztonságos 24 V-os transzformátor biztosítja és a forrasztóhegy teljesen el van szigetelve a hálózattól. Hibás működés esetén az LC kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg és egy akusztikus jelzés hallható.



- 1 LCD hőmérséklet kijelző (kijelző pontossága: 5%)
- 2 Hőmérsékletvezérlés
- 3 Vas állvány
- 4 Szivacs tartó rekesz
- 5 Forrasztópáka csatlakozó
- 6 BE/KI kapcsoló
- 7 Forrasztópáka

a hátoldalon: biztosíték tartó (250V/1A 5x20mm: **FF1N**)

Standard bit	BITC10N1
Tartalék	VTSSC40N/SP
forrasztópáka	BITC10N2, BITC10N3, BITC10N4
Tartalék bit	185 x 100 x 170mm
Méret Súly	1,58kg
Környezeti feltételek	+5><+40°C; RH<85%

2. Biztonsági előírások



Figyelem! Ha nem használja a készüléket, mindig álló helyzetbe. Működés közben ne hagyja felülgyelet nélkül!

- A készülék hibás alkalmazása tüzet okozhat.
- Legyen óvatos, amikor a készüléket éghető anyagokat tartalmazó helyiségben használja
- A hő előidézheti, hogy az éghető anyagok meggyulladjanak, még akkor is, ha azok nem láthatók.
- Ne használja a készüléket robbanékony atmoszférájú helyiségben.
- Hagyja kihűlni a forrasztópákát a tartóban, mielőtt elpakolná.

3. Útmutatás a kezeléshez

1. Vizsgálja meg, hogy a hálózati feszültség a készülék üzemi feszültségével megegyezik-e, mielőtt csatlakoztatja.
2. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szállítási sérülései.
3. Csatlakoztassa a forrasztópákát a 4 pólusú dugóval és húzza meg jól az anyát.
4. Kapcsolja be a készüléket a BE/KI kapcsolóval és állítsa be a nyomógombokkal a kívánt hőmérsékletet. Egy rövid gombnyomás 1°-nyi módosítást jelent; ha a gombot benyomva tartja, gyorsabban szabályozhatja a hőmérsékletet (10°-os lépésekben).

A beállított hőmérséklet tárolódik, ha következő alkalommal használja a **VTSSC40N-t**, a kijelzőn automatikusan az utoljára tárolt hőmérséklet látható.

4. Tudnivalók új forrasztóhegyekhez

1. Kapcsolja be a készüléket és állítson be 250°C-os hőmérsékletet.
 2. Vonja be a forrasztóhegyet forrasztóónnal, ha a hegy hőmérséklete elérte a 250°C-ot.
 3. Ne használja a készüléket 3 percig 250°C-os hőmérséklettel, majd ezután válassza ki a kívánt hőmérsékletet.
- A forrasztópáka használatra kész, ha eléri a beállított hőmérsékletet.

5. Hibás forrasztóhegyek: lehetséges okok

- A hegy nincs eléggé beónozva.
- A hegy egy száraz vagy piszkos szivaccsal vagy kendővel vagy nagy kéntartalmú felülettel került érintkezésbe.
- Érintkezés áll fenn a hegy és szerves vagy vegyi anyagok között, mint pl. műanyag, szilikon, zsír, stb.
- Nem tiszta a forrasztóón, és/vagy alacsony óntartalmú.

6. Fontos tudnivalók

- Távolítsa el és tisztítsa meg a forrasztóhegyet magas vagy átlagos igénybevételt követően. Javasoljuk, hogy ha napi szinten használja a forrasztóállomást, naponta tisztítsa a forrasztóhegyet. Távolítsa el a forrasztóón maradványt. Soha ne tisztítsa a hegyet súrolószerszettel.

- Mindig ónozza be a hegyet, mielőtt visszateszi az állványba, kikapcsolja a készüléket vagy hosszú távon nem használja azt. Használat előtt tisztítsa meg a hegyet egy nedves szivaccsal vagy a forrasztóhegy tisztítónkkal (Cikkszám: **VTSTC**).
- Ne használjon 400°C-nál magasabb hőmérsékletet hosszabb ideig, mivel ez lerövidíti a forrasztóhegy élettartamát.
- Soha ne hevítse a forrasztópákát forrasztóhegy nélkül: ez károsítja a fűtőelemet és a hőmérséklet érzékelőt.
- Ne nyomja meg túl keményen a hegyet ha forraszt, ez nem javítja a hőátvitelt és károsítja a hegyet.
- A biztosítékot csak akkor cserélje, ha a készüléket kikapcsolta és leválasztotta a hálózatról.

Ezt a készüléket csak eredeti tartozékokkal használja. A Velleman NV nem vállal felelősséget a készülék (helytelen) használatából fakadó károkért vagy sérülésekért. Ha a termékről és a legújabb változatokról több információt igényel, keresse fel a www.velleman.eu honlapot. Fenntartjuk az előzetes értesítés nélküli változtatások jogát.