

**SZÁMLÁLÓ MODUL 6 JEGYŰ****Rendelési szám: 101765****Műszaki adatok:****Kijelző:**

Fekete LCD kijelző, 6 mm-es karakterekkel.

A 7010-es típus 4-jegyű. 9999-ig csak az értékes számjegyek jelennek meg a kijelzőn, majd ezt követően a számláló átfordul, és a számlálás 0000, 0001, stb.-vel folytatódik.

A 7016-os típus 6-jegyű. Csak az értékes számjegyek jelennek meg a kijelzőn a teljes számlálási tartományban (0-999999).

**Elem:**

Cserélhető, 1,5 V-os, 386 vagy SR43 típusú gomelem.

**Számláló bemenet:****Nagysebességű üzemmód**

Maximum 18 Hz, minimum 27 ms impulzus-szélesség

**Kissebességű üzemmód**

Maximum 0,2 Hz, minimum 27 ms impulzus-szélesség

**Üzemi hőmérséklettartomány:**

-10°C ÷ +60°C

**Tárolási hőmérséklettartomány:**

-10°C ÷ +60°C

**Súly:**

7,5 gr

**Anyagok:**

tiszta polikarbonát ház  
fekete ABS kijelző keret

**Környezetvédelmi besorolás:**

IP40/DIN40050

**Megjegyzés:**

A készülékhez csatlakoztatott kábelek hossza nem haladhatja meg a 30 métert.

Ha a csatlakoztatott kábelek egy része épületen kívül húzódik, akkor kiegészítő feszültséglökés ellen védő készüléket kell alkalmazni.

**A többnyelvű leírás 4. oldalán lévő ábrák szövegei:**

(fentről lefelé)

**Kissebességű üzemmód:**

nagysebességű üzemmód

kissebességű üzemmód

**Csatlakozások:**

fekete: 0 V  
kék: számláló bemenet  
nullázó bemenet

- Mindkét bemenet pergés-mentesített.

**A többnyelvű leírás 5. oldalán lévő ábrák szövegei:****Méretek:**

kijelző kerete