


PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1

Rendelési szám: 2277019

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277019>

Kábelre húzható áramváltó, 50 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 1,25 VA névleges teljesítmény

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 046356 305129 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85043129 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 213 (CAT-7-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.12.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

| | |
|---|--------------------------|
| Névleges termikus rövid idejű áram | $I_{th} = 60 * I_n$ |
| Méretezési lököáram | $I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$ |
| Méretezési frekvencia: Szabványos átalakító | 50 Hz ... 60 Hz |
| Túláram-korlátozási tényező | FS 5 |
| Méretezési teljesítmény | 1,25 VA |
| Primer méretezési áram I_{pn} | 0 A ... 50 A |

| | |
|--|--------------------------------|
| Szekunder méretezési áram I_{sn} | 5 A AC |
| Általános adatok | |
| Áramváltó típusa | Kábelre húzható váltó |
| Osztály | 1 |
| Hitelesítésre alkalmas | nem |
| Primer tömör vezeték (átmérő) | 21 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| Magasság | 66 mm |
| Mélység | 44 mm |
| Szélesség alternatív szerelés esetén | 44 mm |
| Magasság alternatív szerelés esetén | 66 mm |
| Mélység alternatív szerelés esetén | 30 mm |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 40 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 1 kV |
| Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet | 3 kV (50 Hz, 1 min) |
| Szabványok/előírások | IEC 60044-1 |
| | EN 50178 |
| Szín | fekete |
| Elektronikaház anyaga | Üvegszál erősítésű poliamid PA |

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;