


Távvezérlő adó-vevő készlet  
Rend. szám: 19 09 04



VÁLASSZA LE A JELFOGÓKIMENETEKET TELEPÍTÉS ALATT



Jellemzők és műszaki adatok

MŰSZAKI ADATOK

Vevő:

&#56256;&#56441; Tápáramellátás: 9 - 13 V váltó-, vagy 10 - 15 V egyenfeszültség/130 mA max.

&#56256;&#56441; Választható időzítés kimenetenként: 0,5; 5; 30 mp / 1, 5, 15, 30 és 60 perc

&#56256;&#56441; Hatótávolság legfeljebb 30 méter akadály nélküli Adó:

&#56256;&#56441; Tápáramellátás: 12 V-os elem; V23GA, GP23GA... (együttszállított)

&#56256;&#56441; Megfelel a CE 433 MHz-es szabványnak

#### FŐBB TULAJDONSÁGOK

&#56256;&#56441; Két jelfogóérintkezős kimenet (5 A ohmos terhelés).

&#56256;&#56441; BE/KI (váltó)- vagy időzített üzemmód (impulzus).

&#56256;&#56441; Egyetlen 32-bites kódra betanítható.

&#56256;&#56441; Akár 31 adót is el tud tárolni.


&#56256;&#56441; A kódtároló biztonsági okokból törölhető.

&#56256;&#56441; Opcionális belső fűtés hideg környezethez.

#### Az adó

Az adó gyárilag beállított standard kóddal van szállítva.

Nyissa fel a házat.



SW1= KANAL 1, SW2= KANAL 2

Változtassa meg a kódot:

Térjen vissza a standard kódhoz:

1. Tartsa nyomva az SW1(\*) gombot (baloldali gomb).
2. Nyomja meg háromszor röviden a programozó gombot (SW3). A LED háromszor felvillog.
3. Engedje fel az SW1 kapcsológombot.
4. Egyedi 32-bites kódja generálva és tárolva lett.
1. Tartsa nyomva az SW1(\*) gombot (baloldali gomb).
2. Tartsa nyomva a programozó gombot (SW3). Kb. 10 mp múlva a LED ötször felvillog.
3. Engedje fel mindkét gombot.
4. A kód vissza lett állítva (standard kód).

#### A vevő

A készülék működéséhez az adó egy kódot állít elő, amelyet a vevőnek fel kell ismernie. Kövesse az alábbi lépéseket ahhoz, hogy egy vagy több adót tároljon a vevő memóriájában.

A távvezérlő funkcióinak a betanítása:

1. Csatlakoztassa a tápáramellátást a vevőre (lásd 2. oldal).
2. Tartsa nyomva a 'Setup' (alapbeállítás) gombot, a 'MODE' (üzemmód) LED néhány másodperc múlva felvillog.
3. Nyomja meg az adó egyik gombját.
4. Kigyullad a 'CONFIRM' (megegyezés) LED, ha a kódot elfogadta a vevő.

Engedje fel a „Setup” gombot.

Ha kell, ismételje meg a 2 - 5 lépést más adók kódjának a rögzítésére.

&#56256;&#56362; Összesen 31 adó tárolható. Ha megtelt a memória, a 'MODE' és a 'CONFIRM' LED egyszerre kezd el villogni a Setup-gomb megnyomására (lásd a következő oldalon a memória törlésével kapcsolatban).

A jelfogó-kimenetek különböző üzemmódokra konfigurálhatók, az egyszerű váltóérintkezőtől (KI/BE) kezdve a hosszú vagy rövid időzítésig.

**Az 1. csatorna (CH1) és a 2. csatorna (CH2) konfigurálása:** (a gyári beállítás: CH1: 1órás időzítés, CH2: 0,5 mp-es impulzus)

1. Csatlakoztassa a tápáramellátást a vevőre (lásd 2. oldal).
2. Nyomja meg többször a **Setup**-gombot, hogy átváltson a CH1 (bal) vagy a CH2 (jobb) jelfogó-kimenet között.
3. Erősítse meg a gomb hosszú megnyomása által (a **'CONFIRM'** LED háromszor felvillan). A kiválasztott jelfogó bekapcsolva marad.
4. Nyomja meg a **'Setup'**-gombot néhányszor a kívánt üzemmódtól függően (lásd Táblázat).  
A gomb minden egyes megnyomására párszor felvillan a **'MODE'** LED a pillanatnyi üzemmód jelzésére.
5. Erősítse meg a gomb hosszú megnyomása által (a **'CONFIRM'** LED háromszor felvillan). A kiválasztott csatorna kikapcsolódik, és az egység üzemkészben áll.

*Ha kell, ismétlje meg a 2. - 5. lépést a másik csatorna számára.*

**&#56256;&#56362; 10 másodpercnyi inaktivitás után a készülék visszatér a normál üzemmódra.**

felvillanások száma	funkció
1	be/ki
2	0,5 másodperces impulzus
3	5 másodperces időzítés
4	30 másodperces időzítés
5	1 perces időzítés
6	5 perces időzítés
7	15 perces időzítés
8	30 perces időzítés
9	1 órás időzítés

#### Alkalmazás

**MEGJEGYZÉS:** Az adót legalább 2 másodpercig kell kezelni.

A távvezérlő baloldali gombja vezéri a CH1-jelfogót, míg a jobboldali gombja a CH2-jelfogót. Mindegyik jelfogó rendelkezik egy státusz-LED-el. A '0,5 másodperces időzítési üzemmódban a jelfogó mindaddig bekapcsolva marad, amíg a távvezérlő gombját nyomva tartja.

Ha erre a csatornára időzítés van beállítva, a jelfogó bekapcsolódik, ha megnyom egy gombot.

Ha a beállított idő letelik, a jelfogó kikapcsolódik. Bármelyik időzítés bármikor kikapcsolható az adó gombjának megnyomása által. Amíg folyik az időzítés, a megfelelő LED villog.

*A BE/KI üzemmódban a jelfogó átvált a BE és a KI állapot között, amikor megnyom egy gombot.*

**FONTOS:** Az áramot terheletlen állapotban úgy minimalizálhatja, hogy kiveszi a fűtés áthidalóját, ha a készüléket a kocsiban használja.

**FONTOS:** Az áramot terheletlen állapotban úgy minimalizálhatja, hogy kiveszi a fűtés áthidalóját, ha a készüléket a kocsiban használja.

**Az összes távvezérlőkód törlése a memóriából:**

**&#56256;&#56440;** Kapcsolja ki a készüléket (bontsa le tápkábelét).

**&#56256;&#56440;** Tartsa nyomva a **'Setup'**-gombot.

**&#56256;&#56440;** Kapcsolja be újra a készüléket.

**&#56256;&#56440;** A **'MODE'** és a **'CONFIRM'** LED villog.

**&#56256;&#56440;** Engedje fel a 'Setup' gombot, amikor kiálszanak a LED-ek.

**&#56256;&#56362;** **Ez a művelet mintegy 10 másodpercig tart.**

**&#56256;&#56362;** **Ha a gombot akkor engedi fel, amikor még nem aludtak ki a LED-ek, a memória nem törlődik.**

**&#56256;&#56362;** **A készülék most csak a standard kódra reagál. Állítsa be az adót is a standard kódra.**