

**Ipari Ethernet  
IE-CCM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozómodul akkor nyújt segítséget, ha egy meghibásodott installációs kábelt javítani vagy toldani kell, és a rejtett helyeken nincs tartalék kábel.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Típus          | IE-CCM                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">8808410000</a>                   |
| Verzió         | Csatlakozómodul, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20 |
| GTIN (EAN)     | 4032248505999                                |
| Menny.         | 1 Stück                                      |

**Ipari Ethernet  
IE-CCM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Hossz       | 112 mm | Hossz, inch      | 4,409 inch |
| Szélesség   | 37 mm  | Szélesség (coll) | 1,457 inch |
| Magasság    | 20 mm  | Magasság (coll)  | 0,787 inch |
| Nettó tömeg | 157 g  |                  |            |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Általános információk**

|                    |                            |                    |                                                                         |
|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. csatlakozás     | IDC                        | 2. csatlakozás     | IDC                                                                     |
| Árucikk leírása    | Csatlakozómodul            | Szín               | szürke                                                                  |
| Ház fő anyaga      | teljesen árnyékolt fém ház | Kategória          | Cat.7 (ISO/IEC 11801)                                                   |
| Köpenyátmérő, min. | 5,5 mm                     | Köpenyátmérő, max. | 9,6 mm                                                                  |
| Felszerelés típusa |                            | Árnyékolás         | Rögzített 360°-os árnyékolás-csatlakoztatás beépített húzásmentesítővel |
|                    | Falra szerelés             |                    |                                                                         |
| Védelmi osztály    | IP20                       |                    |                                                                         |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001264    | ETIM 4.0   | EC001264    |
| ETIM 5.0   | EC001264    | ETIM 6.0   | EC002780    |
| UNSPSC     | 43-17-27-10 | eClass 5.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 6.2 | 27-25-05-04 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 27-14-11-52 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-52 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| User Documentation | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>          |