

**EA (földelő gyűrűk)  
EA-RING MS/M16 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A tömszelence választékot számos tartozék egészíti ki.

A földelőgyűrűk különösen akkor használatosak, ha egy kábel árnyékolását rá kell húzni a tömszelencére, és azt a készülékház többi tömszelencéjével azonos potenciálra kell hozni.

**Általános rendelési adatok**

Típus	EA-RING MS/M16 SC
Rendelési szám	<a href="#">0930710001</a>
Verzió	EA (földelő gyűrűk), Földelő gyűrű, M 16, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4032248976171
Menny.	20 Stück

**EA (földelő gyűrűk)  
EA-RING MS/M16 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	50,8 mm	Hossz, inch	2 inch
Nettó tömeg	7,4 g		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Szélesség**

Vastagság	1,5 mm
-----------	--------

**Általános információk**

Anyag	Sárgaréz	Belső átmérő D2	6,9 mm
Hézag, belső méret, B	31,8 mm	Külső menet	M 16
Külső átmérő	25,4 mm	Szélesség, külső méret, C	12,8 mm
Vastagság	1,5 mm		

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC000490	ETIM 5.0	EC000490
ETIM 6.0	EC002317	eClass 6.2	27-14-91-16
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Adatlap****EA (földelő gyűrűk)  
EA-RING MS/M16 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**