

**VG MS ZR (standard sárgaréz tömszelence, több tömítés)**  
**VG PG21-MS54 ZR 10-19**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Az adott tömszelence minden mérete tartalmaz egy többszörös, elválasztható (hagyma-gyűrű alakú) tömítőbetétet. Az egyes betétek elválasztásával lehetővé válik a különféle átmérőjű (4 .. 4.1 mm) kábelek beszerelése a tömszelencébe.

#### Általános rendelési adatok

Típus	VG PG21-MS54 ZR 10-19
Rendelési szám	<a href="#">1009630000</a>
Verzió	VG MS ZR (standard sárgaréz tömszelence, több tömítés), Tömszelencék, PG 21, 7 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248714407
Menny.	25 Stück

**VG MS ZR (standard sárgaréz tömszelence, több tömítés)  
VG PG21-MS54 ZR 10-19**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok**
**Méreték és tömegek**

Hossz	29,5 mm	Hossz, inch	1,161 inch
Nettó tömeg	46,08 g		

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Általános információk**

AF 1. méret	28 mm	AF 2. méret	30 mm
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	10 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	10 Nm	Horony többrétegű tömítés, 1. átmérő	10 mm
Horony többrétegű tömítés, 2. átmérő	13 mm	Horony többrétegű tömítés, 3. átmérő	16 mm
Horony többrétegű tömítés, 4. átmérő	19 mm	Kábel külső átmérője, max.	19 mm
Kábel külső átmérője, min.	10 mm	Külső menet	PG 21
Menet hossza	7 mm	Tömszelencék	PG
Tömítőbetét	NBR	Védelmi osztály	IP54
Zárt anya nyomatéka, max.	6,7 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	6,7 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások


 ROHS Megfelel
**Letöltések**

 Tervezési adatok [EPLAN, WSCAD](#)