

SDST 2TR POCON 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Átgondolt részletek kompakt kivitelben****Kettő az egyben megoldás**

- Áram- és feszültségátalakító sorkapocs egyetlen termékben

Gyors beszerelés

- Egyszerű és gyors beszerelés sokféle szekrénytípusba

Flexibilis és egyszerűen használható

- Vizsgálódugók szabad konfigurálása keresztösszekötők segítségével
- Az átalakító áramköreibe más mérőkészülékek beintegrálhatók

Automatikus megszakítás

- Védő-és mérőkészülékek védelme

Általános rendelési adatok

Típus	SDST 2TR POCON 4
Rendelési szám	1052160000
GTIN (EAN)	4032248901661
Menny.	5 Stück

SDST 2TR POCON 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	42,57 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C.../TX]55 °C	Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C

Vezetékek rögzítéshez

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm ²

Általános információk

Névleges áram	300 A / 1 s, 60 A / 6 s, 1 mm vezeték ² : 19 A	Védelmi osztály	IP20
---------------	---	-----------------	------

Műszaki adatok

Felszerelés típusa	Fejezet, Sín	Jelérintkezők száma	1
Max. feszültség	2,21 kV / 50 Hz 1 percig	Névleges feszültség (szöveg)	250 V, 2,5 kV
Névleges áram	300 A / 1 s, 60 A / 6 s, 1 mm vezeték ² : 19 A	Szennyezés súlyossága	3
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	10 mm ²	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.	6 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²
Védelmi osztály	IP20	Átvezető érintkezők száma	4

Besorolások

ETIM 5.0	EC002066	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-92-90	eClass 7.1	27-14-92-90
eClass 8.1	27-14-92-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

SDST 2TR POCON 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok

