

**QV 2POL POCON****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Kompakt interfészrendszer mérő-bontó  
kapocssorokhoz**

Védőrelék, mérőkészülékek és számlálók biztonságos ellenőrzése és vizsgálata

A POCON univerzális mérő-bontó kapocssor- rendszerként optimálisan támogat sokféle mérési szituációt. Az innovatív interfészrendszer többek között olyan funkciókat tartalmaz, mint az automatikus rövidzárlat vagy megszakítás.

Szoros együttműködésben ügyfeleinkkel egy innovatív modul került kialakításra, ami széles felhasználási körre terjed ki.

**Általános rendelési adatok**

Típus	QV 2POL POCON
Rendelési szám	<a href="#">1091670000</a>
GTIN (EAN)	4032248862641
Menny.	50 Stück

**QV 2POL POCON**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 0,72 g

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max. 40 °C      Tárolási hőmérséklet, min. 10 °C  
Tárolási hőmérséklet 10 °C...40 °C

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC000411	ETIM 6.0	EC002586
eClass 6.2	27-14-01-90	eClass 7.1	27-14-01-90
eClass 8.1	27-14-01-90	eClass 9.1	27-37-16-92

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel