

QV 3POL POCON VPE 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Kompakt interfészrendszer mérő-bontó
kapocssorokhoz**

Védőrelék, mérőkészülékek és számlálók biztonságos ellenőrzése és vizsgálata

A POCON univerzális mérő-bontó kapocssor- rendszerként optimálisan támogat sokféle mérési szituációt. Az innovatív interfészrendszer többek között olyan funkciókat tartalmaz, mint az automatikus rövidzárlat vagy megszakítás.

Szoros együttműködésben ügyfeleinkkel egy innovatív modul került kialakításra, ami széles felhasználási körre terjed ki.

Általános rendelési adatok

Típus	QV 3POL POCON VPE 50
Rendelési szám	1091680000
GTIN (EAN)	4032248862917
Menny.	50 Stück

QV 3POL POCON VPE 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 1,18 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max. 40 °C Tárolási hőmérséklet, min. 10 °C
Tárolási hőmérséklet 10 °C...40 °C

Besorolások

ETIM 5.0	EC000411	ETIM 6.0	EC002586
eClass 6.2	27-14-01-90	eClass 7.1	27-14-01-90
eClass 8.1	27-14-01-90	eClass 9.1	27-37-16-92

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel