

Kezelési utasítás

Megafon

Rendelési szám: 300107

Rendeltetésszerű használat

Ezzel a megafonnal bemondásokat végezhetünk, pl. gyűlések stb. alkalmával. A tápáramellátást 6 db bécielem (1,5 V-os) adja. A szabadban, pl. esőben történő használat korlátozott, minthogy a készülékház nem vízálló.

A fentiekől eltérő használat a megafon károsodását eredményezi.

A megafon tisztítására egy száraz ruhát használjunk. Sohase használjunk karcoló hatású tisztítószer.

Biztonsági előírások

Ennek a kezelési utasításnak a figyelmen kívül hagyásából származó károokra nem vonatkozik a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget!

Engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.

A halláskárosodás megelőzése érdekében tartuk kellő távolságban más személyektől a megafont.

Ezen kívül állatokra se irányítsuk rá a megafont.

A megafon nem gyerekjáték, tartuk ezért gyerekektől elzárt helyen.

Ne eshessenek tárgyak a megafonra, ne hatolhasson be folyadék a belsejébe, ne érje közvetlen napsugár és nagy hő se, mert károsíthatják.

Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a megafont, vegyük ki belőle az elemeket, nehogy kifolyjanak.

Elemcsere

Az elemek nem valók gyerek kezébe.

Az elem különleges hulladék, tehát ne dobjuk a háztartási szemétkébe, hanem dobjuk az erre a célra létesített speciális gyűjtőládába.

Az elemek berakásakor figyeljünk a helyes polarításra.

Ne hagyjuk szabadon heverni az elemeket, fennáll annak a veszélye, hogy gyerekek vagy háziállatok lenyelik. Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.


A kifolyt vagy sérült elemek a bőrünkkel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak, viseljük ezért ilyenkor védőkesztyűt.

Az elemeket ne zárjuk rövidre, ne dobjuk tűzbe és ne töltsük. Ezek robbanásveszélyes műveletek.

1. Nyissuk ki az elemtartót a ház felső burkolatát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
2. Rakjuk be az új elemeket helyes polaritással az elemtartóba.
3. Zárjuk le az elemtartó fedelét.

Üzembeállítás

Rakjuk be először az elemeket az elemtartóba az „Elemcsere” és a „Műszaki adatok” szerint.



1. Hangszóró (tölcsér)
2. Hordszíj
3. Mikrofon
4. Hangerőszabályzó. Ennek a szabályzónak a forgatásával állítjuk be a hangerőt. Ha visszacsatolás lépne fel (hangos sípoló hang), egy kicsit vegyük vissza a hangerőt, amíg meg nem szűnik a gerjedési hang.
5. Nyomógomb (mikrofon – sziréna)
6. Elemtartó fedele
7. Támasz
8. Beszédgomb (be/ki). Ha szólni akarunk, nyomjuk meg ezt a gombot.

Használat

1. A megafont a támaszával stabil alapra állíthatjuk, vagy pedig a hordszíjával (állítható) a vállunkra lógathatjuk. Húzzuk ki balra a mikrofont a tartójából, és nyomjuk meg a beszédgombot (be/ki) a hüvelykujjunkkal annyi ideig, ameddig beszélni akarunk a megafonba.
2. Tartuk a hangtölcsér nyílását a kívánt irányba, és beszéljünk erős hanggal kb. 10 – 15 cm távolságból a mikrofonba.
3. Állítsuk be a hangerőszabályzóval a megfelelő hangerőt. Gondoljunk eközben arra, hogy ha túlzott hangerőre állítjuk, akkor visszacsatolás (sípolás) lép fel. Állítsuk tehát úgy be a hangerőt, hogy ne lépjen még fel visszacsatolás (gerjedés).
4. Ez a típus szirénával is el van látva. A nyomógomb (5) segítségével válthatunk a szirénahang és a bemondás között.

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 9V= (6 x 1,5 V-os bécielem „R14”)

Teljesítmény: max. 22 W

Áramfelvétel: kb. 250 mA mikrofon közepes hangerőnél,
kb. 2,9 A sziréna,
kb. 2,3 A sípoló hang

Elemek üzemeltartama:

kb. 30/2/3 óra (mikrofon közepes hangerő mellett/sziréna/sípoló hang)

Hatótávolság: kb. 300 méter városi környezetben
kb. 900 méter lakott területen kívül (látótávolságban)

Hosszúság: 350 mm

Tölcsér átmérője: 211 mm

Súly: 1,6 kg (elemek nélkül)