

**KIT KLTR 4TR TSBF POCON****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Átgondolt részletek kompakt kivitelben****Kettő az egyben megoldás**

- Áram- és feszültségátalakító sorkapocs egyetlen termékben

**Gyors beszerelés**

- Egyszerű és gyors beszerelés sokféle szekrénytípusba

**Flexibilis és egyszerűen használható**

- Vizsgálódugók szabad konfigurálása keresztösszekötők segítségével
- Az átalakító áramköreibe más mérőkészülékek beintegrálhatók

**Automatikus megszakítás**

- Védő-és mérőkészülékek védelme

**Általános rendelési adatok**

Típus	KIT KLTR 4TR TSBF POCON
Rendelési szám	<a href="#">1189240000</a>
GTIN (EAN)	4050118051575
Menny.	5 Stück

## KIT KLTR 4TR TSBF POCON

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	224,6 g
-------------	---------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C.../TXJ55 °C	Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C

## Vezetékek rögzítéshez

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

## Általános információk

Névleges áram	300 A / 1 s, 60 A / 6 s, 1 mm vezeték <sup>2</sup> : 19 A	Védelmi osztály	IP20, IP40 (bedugaszolt állapotban)
---------------	---	-----------------	-------------------------------------

## Műszaki adatok

Felszerelés típusa	Sín	Jelérintkezők száma	1
Max. feszültség	2,21 kV / 50 Hz 1 percig	Névleges feszültség (szöveg)	250 V, 2,5 kV
Névleges áram	300 A / 1 s, 60 A / 6 s, 1 mm vezeték <sup>2</sup> : 19 A	Szennyezés súlyossága	3
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többberes, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Védelmi osztály	IP20, IP40 (bedugaszolt állapotban)	Átvezető érintkezők száma	8

## Besorolások

ETIM 5.0	EC000411	ETIM 6.0	EC001284
eClass 6.2	27-14-01-90	eClass 7.1	27-14-01-90
eClass 8.1	27-14-01-90	eClass 9.0	27-14-11-06
eClass 9.1	27-14-11-06		

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



**KIT KLTR 4TR TSBF POCON**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Rajzok**

