

**VPMS Ex (ex záródugó, sárgaréz)
VP M50 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A főleges menetes furatok tömítésére az IP védetség
osztály megőrzéséhez

Általános rendelési adatok

Típus	VP M50 EXE MS
Rendelési szám	1210940000
Verzió	VPMS Ex (ex záródugó, sárgaréz), Záródugók, M 50, 15 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248992393
Menny.	5 Stück

**VPMS Ex (ex záródugó, sárgaréz)
VP M50 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	20 mm	Hossz, inch	0,787 inch
Nettó tömeg	194 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
------------	-----------------------------------	---	----------------------

Általános információk

AF 1. méret	58 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	54 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	27 Nm
Külső menet	M 50	Menet hossza	15 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Védelmi osztály	IP54, IP64, IP68	Zárt anya nyomatéka, max.	16,2 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	10,8 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 4.0	EC000032	ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-12
eClass 7.1	27-14-91-12	eClass 8.1	27-14-91-12
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

Adatlap**VPMS Ex (ex záródugó, sárgaréz)
VP M50 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok