

**SlimFix X  
SFX 11/60 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a VO éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- VO éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm<sup>2</sup>-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Típus                 | SFX 11/60 MC NE GE                                               |
| Rendelési szám        | <a href="#">1860150000</a>                                       |
| Verzió                | SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, sárga |
| GTIN (EAN)            | 4032248416585                                                    |
| Menny.                | 60 Stück                                                         |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">1324380000</a>                                       |

**SlimFix X  
SFX 11/60 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 11 mm   | Szélesség (coll) | 0,433 inch |
| Magasság    | 60 mm   | Magasság (coll)  | 2,362 inch |
| Mélység     | 0,8 mm  | Mélység (coll)   | 0,031 inch |
| Nettó tömeg | 2,067 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |                                  |                                         |                           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Anyag                        | Poliamid 66                      | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4                         |
| Címkemező mérete             | 44 x 11 mm                       | Halogén                                 | Nem                       |
| Javasolt iparágak            | Közeledéstechnika,<br>Berendezés | Nyomatás típusa                         | üres                      |
| Szélesség                    | 11 mm                            | Szín                                    | sárga                     |
| UL 94 éghetőségi osztály     | V-2                              | Változat                                | Felerősítés kábelkötőkkel |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C                     |                                         |                           |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                     |                              |                    |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Halogén                      | Nem                 | Vezeték külső átm.           | 7 - 40 mm          |
| Vezeték külső átmérő, max.   | 40 mm               | Vezeték külső átmérő, min.   | 7 mm               |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |

**SlimFix X  
SFX 11/60 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**