

PROFI COOK®

Bedienungsanleitung/Garantie

Gebbruksaanwyzing • Mode d'emploi • Instruccioncs de servicio • Istruzioni per l'uso
Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja • Használati utasítás • Інструкція з експлуатації
Руководство по експлуатації • دليل المستخدم



Elektrische Pfeffer- und Salzmühle PC-PSM 1031

Elektrisch zout- en pepermole • Moulin à poivre et sel électrique • Molinillo eléctrico para sal y pimienta
Macinino per pepe e sale elettrico • Electric salt and pepper mill • Elektryczny młynek do pieprzu i soli
Elektromos só- és borsőrő • Електричний млинок для солі і перцю
Электрическая мельница для соли и перца • عمل الغليظا قن حطم



Használati útásítás

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, hogy élvezni fogja az őrlő használatát.

Ermékeink minőségét folyamatosan teszteljük.

i MEGJEGYZÉS:

A termékekben található kismértékű só- és borslerakódás a minőség-ellenőrzés miatt van, és nem küszöbölhető ki.

A használati útmutatóban található szimbólumok

Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készülék károsodását:

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

⚠ VIGYÁZAT:

Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyokban kárt tehet.

i MEGJEGYZÉS:

Tippeket és információkat emel ki.

Tartalom

Biztonsági tudnivalók.....	27
A csomag tartalma.....	27
Előkészület	27
Használat.....	28
Tisztítás.....	28
Tárolás.....	29
Hibaelhárítás.....	29
Műszaki adatok.....	29
Selejtezés	29

Biztonsági tudnivalók

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő béléssanyaggal együtt! Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.



- A berendezés csak házi használatra való.
- Sérült készüléket soha ne helyezzen üzembe!
- Ne tessék egyedül próbálni javítani berendezést otthon, tessék fordulni a Szerviszhez.
- A berendezést csak ilyen célra lehet használni, amelyre szánták.
- A készüléket tartsa távol hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől (ne merítse semmilyen folyadékba) és az éles élektől.

A csomag tartalma

Egy csomag 2 darab só-/borsőrőt tartalmaz.

Előkészület

Szimbólumok

-  Őrlő nyitva
-  Őrlő zárva

Távolítsa el az őrlő házát

1. A házat fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Felfelé húzva távolítsa el a házat.

Helyezze be az elemeket

(az elemek nincsenek mellékelve)

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

Az elemek kezelésével kapcsolatos kockázatok!

- Ne tegye ki az elemeket nagy hőnek vagy közvetlen napsugárzásnak.
- Soha ne dobjon elemeket a tűzbe! **Robbanásveszélyes!**

⚠ VIGYÁZAT:

- Különböző típusú vagy új és használt elemek nem használhatók egyszerre.
- Ne dobja ki az elemeket a háztartási hulladékba. Vigye el a lemerült elemeket a kijelölt gyűjtőpontba vagy egy kereskedőhöz.

3. Húzza le a műanyag védőburkolatot az elemtartóról.
4. Helyezzen be 4 egyforma MIGNON/AA/R6 típusú elemet az elemtartóba. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polarításra.
5. Helyezze vissza a műanyag burkolatot az elemek rögzítéséhez.



Feltöltés szemcsékkel/szemekkel

📌 MEGJEGYZÉS:

- A szemcsék egy tölcser segítségével sokkal könnyebben betölthetők.

6. Válassza le a motorrészt a tárolókamráról. Húzza felfelé.
7. Feltöltheti a tárolókamrát borsszemekkel vagy sószemcsékkel.
8. Helyezze vissza a motort a tárolókamrára.
 - 8.1. Helyezze a motorrész hajtófejét a tárolókamrában lévő tengelyre.
 - 8.2. Az érintkezőknek pontosan kell illeszkedniük a tárolókamra érintkező csavarjain, hogy biztosítva legyen a lámpa áramellátása.

Zárja be a burkolatot

9. A házon és a tárolón szimbólumokat talál.
 - 9.1. Úgy állítsa be a házat, hogy a nyíl a tárolón található  szimbólumra mutasson.
 - 9.2. A házat fordítsa el egy rövid forgatással az óramutató járásának irányába.A ház akkor van megfelelően rögzítve, ha a nyíl a  szimbólumra mutat.

Az őrlési fok beállítása

10. Fordítsa el a szárnyas anyát az őrlő alján
 - az óramutató járásának irányába a szemcsék/szemek finomabbra őrléséhez.
 - az óramutató járásával ellentétes irányba a szemcsék/szemek durvábbra őrléséhez.

Használat

A szemcsék/szemek őrléséhez nyomja meg az őrlő tetején lévő kapcsolót. A lámpa világitani kezd.

Használaton kívül

Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, az elemek "szivárgását" megelőzendő vegye ki az elemeket.

Tisztítás

⚠ VIGYÁZAT:

- Ne merítse vízbe a készüléket, mert károsodhatnak az elektromos alkatrészei.
 - Ne használjon drótkéfért vagy más súroló hatású tárgyat.
 - Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
1. A mérleget enyhén nedves, de nem vizes ruhával tisztítsa! Ügyeljen rá, hogy ne jusson bele nedvesség ill. folyadék!
 2. Tisztítás után gondosan törölje meg a készüléket száraz, puha ruhával!

Tárolás

- A leírtaknak megfelelően tisztítsa meg a készüléket, és hagyja teljesen megszáradni.
- Javasoljuk, hogy az eredeti csomagolásban tartsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem fogja használni.
- A készüléket mindig gyerekektől távol, egy jól szellőztetett helyiségben tárolja.

Hibaelhárítás


A készülék nem működik.

Lehetséges ok:

Az őrlő háza rosszul lett összeszerelve.

Művelet:

Ellenőrizze, hogy a ház megfelelően lett összeszerelve.

- A motorrész hajtófejének pontosan kell illeszkednie a tárolókamrában lévő tengelyre.
- Az érintkezőket pontosan kell illeszkedniük a tárolókamra érintkező csavarjaira.
- A házon lévő nyílknak a  szimbólumra kell mutatnia.

Lehetséges ok:

Az elemek lemerültek.

Művelet:

Cserélje ki az elemeket. Használjon 4 darab új MIGNON/AA/R6 típusú elemet.

Blokkolt őrlő mechanizmus

1. Fordítsa el az őrlőt úgy, hogy a szárnyas anya felfelé nézzen.
2. Kissé csavarja ki a szárnyas anyát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatással.
3. Nyomja be a kapcsolót, amíg az őrlő ki nem old.
4. Állítsa be a kívánt őrlési fokot.

Műszaki adatok

Modell:.....PC-PSM 1031


Feszültségellátás zasilajace:

..... 4 „AA“ / „R6“ 1,5 V típusú elemet

Nettó súly: 0,39 kg

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk.

A készülék megfelel minden érvényes CE irányelvnek, beleértve az elektromágneses megfelelőségről, és a kisfeszültségű berendezésekről szóló irányelveket, és a legújabb biztonsági szabályozások figyelembe vételével készült.



Selejtezés

A „kuka” piktogram jelentése

A készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki az elemeket.

Óvja a környezetet, ne a háztartási hulladékkal semmisítse meg az elektromos készülékeket.

A fölösleges vagy hibás elektromos készülékeket a helyi gyűjtőpontokban adja le.

Segítsen elkerülni a helytelen hulladékkezelésből eredő környezeti és egészségügyi hatásokat.

Hozzájárulhat a régi elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításához vagy más módon való hasznosításához.

A gyűjtőpontokról a helyi hatóságok adhatnak felvilágosítást.