


## UM108-PROFIL 100CM

Rendelési szám: 2907525

Az ábrán az UM 45-Profil CM változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907525>

UM profilból felépíthető elektronikaház, 108 mm-es beépítési szélességgel és 100 cm-es fix hosszal

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 336653
Csomag	1
Vámtarifa	39162000
Katalógusoldal információ	Oldal 757 (CAT-1-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok**

Általános	
Elektronikaház típus	Felépíthető elektronikaházak
Elektronikaház anyaga	PVC
Szín	zöld
Méretek / pólusok	
Szélesség	1000 mm

#### Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-15 °C ... 50 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerelés</b>		
2709383	UM108 N-SE-A73	Oldalelem láb nélkül, alacsony kivitel a 73 mm széles U-profil takaróhoz.
2709367	UM108 N-SEFE/L-A73	Oldalelem lábbal, alacsony kivitel, balos, 73 mm széles U-profil takaróhoz.
2709354	UM108 N-SEFE/R-A73	Oldalelem lábbal, alacsony kivitel, jobbos, 73 mm széles U-profil takaróhoz
2709370	UM108 N-SEPEF/L-A73	Oldalelem rögzítőlábbal, alacsony kivitel, balos, 73 mm-es széles U-profilú fedélhez, PE érintkezővel a kalapsínhez.
2854898	UM108-A/U CM	Profiltakarók, magas változat, 60 mm-es (belső méret 56 mm) és 73 mm-es (belső méret 69 mm) beépítési szélességek kaphatók. Kérjük, vegye figyelembe a rendelési kulcsot és a rendelési példát.
2959463	UM108-FE	Lábelem, 107,5 mm széles, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, UM 108 profil alá.
2959463	UM108-FE	Lábelem, 107,5 mm széles, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, UM 108 profil alá.
2959780	UM108-LG 10	UM profilból felépíthető elektronikaház, 10 mm keskeny modul, két oldalelemből áll
2959476	UM108-SE	Oldalelem, 5 mm széles, NYÁK lap szélessége: 107,5 mm
2959748	UM108-SE-A60	Oldalelem lábbal, magas kivitel, láb nélkül, 60 mm széles U-profil takaróhoz.
2959751	UM108-SE-A73	Oldalelem lábbal, magas kivitel, láb nélkül, 73 mm széles U-profil takaróhoz.
2959722	UM108-SEFE/L-A60	Oldalelem lábbal, magas kivitel, balos, 60 mm széles U-profil takaróhoz.
2959735	UM108-SEFE/L-A73	Oldalelem lábbal, magas kivitel, balos, 73 mm széles U-profil takaróhoz.


2959706	UM108-SEFE/R-A60	Oldalelem lábbal, magas kivitel, jobbos, 60 mm széles U-profil takaróhoz.
2959719	UM108-SEFE/R-A73	Oldalelem lábbal, magas kivitel, jobbos, 73 mm széles U-profil takaróhoz.
2906490	UM108-SEPEF/L	Oldalelem, bal, lábbal, szélessége: 5 mm, hossza: 108 mm, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, PE-érintkezővel a kalapsínhez
2906500	UM108-SEPEF/L-A60	Oldalelem rögzítőlábbal, alacsony kivitel, balos, 60 mm széles U-profilú fedélhez, PE érintkezővel a kalapsínhez.
2906513	UM108-SEPEF/L-A73	Oldalelem lábbal, magas kivitel, balos, 73 mm széles U-profil takaróhoz, PE érintkezővel a kalapsínhez.
2976077	UMK-BF	Rögzítőperem, a közvetlen falra szereléshez
2976077	UMK-BF	Rögzítőperem, a közvetlen falra szereléshez

#### Általános

2706852	UM-A/U N 73 CM	U-profil takaró, alacsony változat, átlátszó, PC, magas hőmérsékletnek ellenálló alapanyagból, a cikkszámhoz a hosszat kérjük [cm]-ben megadni
---------	----------------	--

#### Rajzok

##### Méreterajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;