

ME 12,5 OT-MKDSO SET

Rendelési szám: 2907457

Az ábrán az elektronikaház teljesen szerelt változatai láthatók

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907457>Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocsblokkokkal a komplett
beültetéshez 8 pólusú, elektronikaház szélessége: 12,5 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 131548
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 670 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Termékkészletek

Termék	Típus leírás	Leírás
Allgemein		
2906830	ME 12,5 OT-MKDSO GN	Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocs csatlakozáshoz
1707205	MKDSO 2,5/ 2-L	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 2, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány: vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, Oldalsó lábkivezetésű termék
1707195	MKDSO 2,5/ 2-R	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 2, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány: vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, Oldalsó lábkivezetésű termék

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;