

## ME 22,5 UTG BK


Rendelési szám: 2908427

Az ábrán az elektronikaház teljesen szerelt változata látható zöld színű kivitelben

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2908427>

Elektronikaház alsó rész, zárt, teljesen előszerelt, fém tartólábbal.

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 359836
Csomag	100
Vámtarifa	85472000

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Tanúsítványok



Tanúsítások

UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>dugasz/adapter</b>		
1734634	CP-MSTB	Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betölhető, piros szigetelőanyagból
1734401	CR-MSTB	Kódolóelem, a készülékház kikönnyítésébe ill. az invertált dugaszba kell betölteni, piros szigetelőanyagból
2908294	ME FE-CONTACT	Üzemi földelőérintkező köztes elemekhez.

## szerelés

2853404	ME 45 UTM GN	Köztes elem, a készülékház térfogatának raszterben történő moduláris bővítéséhez. A nyitott köztes elem szélessége 22,5 mm.
2853417	ME 45 UTMG GN	Köztes elem, a készülékház térfogatának raszterben történő moduláris bővítéséhez. A zárt köztes elem szélessége 22,5 mm.
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2906911	ME LPZS	NYÁK-lap húzásgátló, a NYÁK-lapba történő forrasztáshoz
2906911	ME LPZS	NYÁK-lap húzásgátló, a NYÁK-lapba történő forrasztáshoz
2908281	ME MF 17,5	Fém lábretesz, köztes elemekhez.
2853899	ME-SAS	Árnyékoló csatlakozóbilincs nyomtatott áramköri kapocshoz
2853899	ME-SAS	Árnyékoló csatlakozóbilincs nyomtatott áramköri kapocshoz
1707234	MKDSO 2,5/ 4-L	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 4, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezetőék / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, Oldalsó lábkivezetésű termék
1707247	MKDSO 2,5/ 4-R	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 4, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezetőék / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, Oldalsó lábkivezetésű termék

## Általános

2906908	ME LP	NYÁK lap, egyéni beültetéshez csatlakozással a kalapsínhez (EN 60715)
2906908	ME LP	NYÁK lap, egyéni beültetéshez csatlakozással a kalapsínhez (EN 60715)





Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;