


ME 22,5 SF-UT GN

Rendelési szám: 2708009

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2708009>

Elektronikaház alsó rész szellőzőnyílásokkal, különlegesen lapos kialakítás, teljesen előszerelt

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 909147
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 659 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.06.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Szín	zöld

Méretetek / pólusok

Építési magasság	92 mm
------------------	-------

Szélesség	22,5 mm
Pólusszám	16
	24

Műszaki adatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Tanúsítványok



Tanúsítások

UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
1734634	CP-MSTB	Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból
1734401	CR-MSTB	Kódolóelem, a készülékház kikönyvitésébe ill. az invertált dugaszba kell betolni, piros szigetelőanyagból

szerelés

2709176	ME B-12,5 3MSTBO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2906911	ME LPZS	NYÁK-lap húzásgátló, a NYÁK-lapba történő forrasztáshoz
2853899	ME-SAS	Árnyékoló csatlakozóbilincs nyomtatott áramköri kapocshoz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;