


ME 17,5 OT-MKDSO KMGY

Rendelési szám: 2854089

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2854089>

Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocs csatlakozáshoz

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 458973
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 578 (CC-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Felső rész
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Szín	világosszürke

Méretetek / pólusok

Építési magasság	38,5 mm
Szélesség	17,5 mm

Pólusszám	24
	36
	12

Műszaki adatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Tanúsítványok



Tanúsítások

UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1909223	FKCT 2,5/ 3-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
2854089	ME 17,5 OT-MKDSO KMGY	Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocs csatlakozáshoz
2853776	ME B-17,5 MSTBO KMGY	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2854173	ME B-KA	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS kapocsnyíláshoz (dugaszoldal)
2854173	ME B-KA	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS kapocsnyíláshoz (dugaszoldal)
2935959	ME B-SA/NS 35	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS dugasz oldalra (aljzat oldal)
2935959	ME B-SA/NS 35	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS dugasz oldalra (aljzat oldal)
2908760	ME DH27 NS 35	Távtartó, az NS 35-ös kalapsínhez való bemeneti- ill. kimeneti érintkezők védelmére, szélesség [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Távtartó, az NS 35-ös kalapsínhez való bemeneti-, ill. kimeneti érintkezők védelmére, szélesség [B] 36 mm
2853899	ME-SAS	Árnyékoló csatlakozóbilincs nyomtatott áramköri kapocshoz

2854102	MKDSO 2,5/ 3-L KMGY	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 320 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 3, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezető / NYÁK: 0 °, Szín: világosszürke, Oldalsó lábkivezetésű termék
2854092	MKDSO 2,5/ 3-R KMGY	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 320 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 3, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezető / NYÁK: 0 °, Szín: világosszürke, Oldalsó lábkivezetésű termék

Általános

2854115	ME B-17,5 MKDSO KMGY	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2853750	MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY	Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Szerelés: forrasztás
2853763	MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY	Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Szerelés: forrasztás
1971947	MSTBT 2,5/ 3-ST KMGY	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: világosszürke, Érintkező felülete: Cink

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;