


## ME MAX 67,5 3-3 KMGY

Rendelési szám: 2200526

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2200526>

Elektronikaház, tartalma: bal és jobb oldali készülékház burkolat, 2 x előlap, 2 x átlátszó fedlap, közelem, rugós fém tartóláb, nyitott készülékház, 72 pólusú (18 x 4 pólus), szélessége: 67,5 mm, színe: világosszürke

### Kereskedelmi adat

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EAN                       | <br>4 046356 606028 |
| Csomag                    | 10   |
| Vámtarifa                 | 85472000   |
| Katalógusoldal információ | Oldal 689 (CAT-1-2013)   |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.07.20



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Elektronikaház típus  | Komplett elektronikaház |
| Elektronikaház anyaga | Poliamid                |
| Szín                  | világosszürke           |

#### Méretetek / pólusok

|                  |          |
|------------------|----------|
| Hossz            | 99 mm    |
| Építési magasság | 114,5 mm |
| Szélesség        | 67,5 mm  |

#### Műszaki adatok

|   |                   |
|---|-------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)                                    | -40 °C ... 105 °C |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint                               | V0                |
| Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben | 9,1 W 17,5 W      |

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;