


EMG 50-H 52MM GN

Rendelési szám: 2947941

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947941>

Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, zöld
kivitelben. Magassága 52 mm, szélessége 50 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 083052
Csomag	5
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 713 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

Elektronikaház típus	Felső rész
Elektronikaház anyaga	PC-F szálerősítésű polikarbonát
Szín	zöld

Méreték / pólusok

Hossz	38 mm
-------	-------

Építési magasság	52 mm
Szélesség	50 mm
Pólusszám	18

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;