


**CM 50-LG/H 12,5/BO BK**

Rendelési szám: 2943592

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2943592>

Elektronikamodul, NYÁK lapok behelyezéséhez, 12,5 mm magasságú fedéllel

**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 017918 081195
Csomag	5
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 736 (CAT-1-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános**

Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	fekete

**Méreték / pólusok**

Hossz	102 mm
-------	--------

Építési magasság	115,5 mm
Szélesség	50 mm

#### Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	25 W 38,3 W

#### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

#### Rajzok

Méretezrajz




Méret A: 115,5 mm; Méret B: 102 mm;  
Méret C: 50 mm



1, 7 NYÁK lap: A: 47,5 mm; B: 102,0 mm;  
C: 6,5 mm  
8,13 NYÁK lap: A: 100,0 mm; B: 102,0  
mm; C: 6,5 mm  
10 NYÁK lap: A: 100,0 mm; B: 92,3 mm;  
C: 0 mm

Sematikus rajz

---



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;