

## EMG 45-B8


Rendelési szám: 2946201



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2946201>

Beültetőmodul, elektronikaházból, MKDS 3 csatlakozókapcsokból és NYÁK lapból áll

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 082161
Csomag	5
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 712 (CAT-1-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.28



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	zöld

#### Méreték / pólusok

Hossz	75 mm
-------	-------

Építési magasság	47,5 mm
Szélesség	45 mm
Pólusszám	16
Raszterméret	5,08 mm

**Műszaki adatok**

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	2 W 2,4 W 7,5 mm
	2,5 W 2,9 W 15 mm
	3,5 W 4,4 W 35 mm
	4,6 W 5,7 W 52 mm

**Tanúsítványok**

Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

**Tartozékok**


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Jelölés</b>		
2947035	EMG-GKS 12	Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Készülékjelölő lap, szélessége 22 mm
<b>szerelés</b>		
2941811	EMG 45-ZE	Köztes elem, a beépítési térfogat megnöveléséhez
2941510	EMG-KA	Kapocs-/csavarfedél, a készlet egyenként 50 db kapcsokhoz és csavarnyílásokhoz való csíkból áll, 1 csík 12 kapocshelyet fed le.

### További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerelés</b>		
2946214	EMG 45-H 7,5MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 7,5 mm
2946227	EMG 45-H 15MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 15 mm, szélessége 45 mm
2942140	EMG 45-H 35MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 35 mm, szélessége 45 mm
2946230	EMG 45-H 52MM GN	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, zöld kivitelben. Magassága 52 mm, szélessége 45 mm

### Rajzok

#### Méretrajz



Raszterméret 5,08 mm  
 a = beültethető felület 38 mm a fedélben  
 b = beültethető felület 45 mm a készülékben



1 = NYÁK lap felső él  
 B = elektronikaház szélesség

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;