


## ME 17,5 OT-MKDSO SET

Rendelési szám: 2907460

Az ábrán az elektronikaház teljesen szerelt változatai láthatók

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907460>Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocsblokkokkal teljes  
beültetéshez 12 pólusú, elektronikaház szélessége 17,5 mm

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 131555
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 670 (CAT-1-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Termékkészletek



Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Allgemein</b>		
2906843	ME 17,5 OT-MKDSO GN	Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocs csatlakozáshoz
1707221	MKDSO 2,5/ 3-L	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 3, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány: vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, Oldalsó lábkievezetésű termék
1707218	MKDSO 2,5/ 3-R	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 3, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány: vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, Oldalsó lábkievezetésű termék

## Rajzok


### Sematikus rajz



Baloldali lábkievezetés



Jobboldali lábkievezetés



Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;