


## EMG 17-LG

Rendelési szám: 2946078

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2946078>

Elektronikaház, univerzális lábazattal, egy NYÁK lap behelyezéséhez, csavaros csatlakozókapcsok és fedél nélkül, 5 mm-es rászter

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 082031
Csomag	10
Vámtarifa	85472000
Katalógusoldal információ	Oldal 709 (CAT-1-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

Általános	
Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	zöld
Méretek / pólusok	
Hossz	75 mm

Építési magasság	47,5 mm
Szélesség	17,5 mm
Pólusszám	6
Raszterméret	5 mm

#### Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	1,3 W 1,4 W 7,5 mm
	1,5 W 1,6 W 15 mm
	2,1 W 2,7 W 35 mm
	2,7 W 4 W 52 mm

#### Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Jelölés</b>		
2947035	EMG-GKS 12	Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm
2947035	EMG-GKS 12	Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm
2947585	EMG-SGKS 10	Készülékjelölő lap, keskeny
2947585	EMG-SGKS 10	Készülékjelölő lap, keskeny

### szerelés

2941510	EMG-KA	Kapocs-/csavarfedél, a készlet egyenként 50 db kapcsokhoz és csavarnyílásokhoz való csíkból áll, 1 csík 12 kapocshelyet fed le.
---------	--------	---

### Általános


2946120	P 1-EMG 17	NYÁK lap, elektronikus alkatrészek szereléséhez
---------	------------	---

### További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerelés</b>		
2946094	EMG 17-H 7,5MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 7,5 mm, szélessége 17 mm
2946104	EMG 17-H 15MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 15 mm, szélessége 17 mm
2942221	EMG 17-H 35MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 35 mm, szélessége 17 mm
2946117	EMG 17-H 52MM GN	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, zöld kivitelben. Magassága 52 mm, szélessége 17,5 mm

## Rajzok

### Méretrajz



1 = NYÁK lap felső él  
B = elektronikaház szélesség



Raszterméret 5 mm  
a = beültethető felület 38 mm a fedélben  
b = beültethető felület 45 mm a készülékházban

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;