


## ME 22,5 F-UTG GN

Rendelési szám: 2854144

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2854144>Elektronikaház alsó rész fém tartólábbal, teljesen előszerelt, zárt  
elektronikaház

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 190156
Csomag	10
Vámtarifa	85472000
Katalógusoldal információ	Oldal 659 (CAT-1-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok**

Általános	
Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Szín	zöld
Méretek / pólusok	
Hossz	99 mm

Építési magasság	106 mm
Szélesség	22,5 mm
Pólusszám	16
	24

#### Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 105 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	5,5 W 9,6 W

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>dugasz/adapter</b>		
1734634	CP-MSTB	Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból
1734401	CR-MSTB	Kódolóelem, a készülékház kikönnnyítésébe ill. az invertált dugaszba kell betolni, piros szigetelőanyagból

#### szerelés

2709176	ME B-12,5 3MSTBO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2854173	ME B-KA	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS kapcsolnyíláshoz (dugaszoldal)

2935959	ME B-SA/NS 35	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS dugasz oldalra (aljzat oldal)
2906911	ME LPZS	NYÁK-lap húzásgátló, a NYÁK-lapba történő forrasztáshoz
2853899	ME-SAS	Árnyékoló csatlakozóbilincs nyomtatott áramköri kapocshoz
1861060	MSTBO 2,5/ 4-G1L	Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 5 mm, Szerelés: forrasztás, Oldalsó lábkievezetésű termék
1861073	MSTBO 2,5/ 4-G1R	Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 5 mm, Szerelés: forrasztás, Oldalsó lábkievezetésű termék

#### További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerelés</b>		
2907172	ME 22,5 OT-MKDSO GN	Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocs csatlakozáshoz
2907473	ME 22,5 OT-MKDSO SET	Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocsblokkokkal teljes beültetéshez 16 pólusú, elektronikaház szélessége 22,5 mm
2907169	ME 22,5 OT-MSTBO GN	Elektronikaház felső rész, COMBICON csatlakozáshoz, kéteemeletes
2907444	ME 22,5 OT-MSTBO SET	Elektronikaház felső rész, kompletten 4 COMBICON alap készülékházzal és dugaszokkal

#### Általános


2709558	ME 22,5 OT-1MSTBO GN	Elektronikaház felső rész, COMBICON csatlakozáshoz, egyemeletes
---------	----------------------	---

#### Rajzok

##### Méretrajz



Az egyemeletes felső résszel rendelkező ME 22,5 F... elektronikaház méretei



A kéteemeletes felső résszel rendelkező ME 22,5 F... elektronikaház méretei





Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;