

CM 75-LG/H 12,5/BO BK


Rendelési szám: 2943602

Az ábrán a CM 50-LG/H 30/BO és a CM 75-LG/H 35 BO változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2943602>

Elektronikamodul, NYÁK lapok behelyezéséhez, 12,5 mm magasságú fedéllel

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 081201
Csomag	5
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 736 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	fekete

Méreték / pólusok

Hossz	102 mm
-------	--------

Építési magasság	85,5 mm
Szélesség	75 mm

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	31,7 W 41,2 W

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretezrajz




Méret A: 85,5 mm; Méret B: 102 mm;
Méret C: 75 mm



1, 7 NYÁK lap: A: 72,5 mm; B: 73,0 mm;
C: 6,5 mm
8,13 NYÁK lap: A: 100,0 mm; B: 73,0 mm;
C: 6,5 mm

Sematikus rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;