


## CM 90-LG/H 12,5/BO BK

Rendelési szám: 2944876

Az ábrán a CM 62-LG/H 35/BO és a CM 90-LG/H 12,5 BO változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2944876>

Elektronikamodul, NYÁK lapok behelyezéséhez, 12,5 mm magasságú fedéllel

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 081737
Csomag	4
Vámtarifa	85472000
Katalógusoldal információ	Oldal 736 (CAT-1-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok**

Általános	
Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	fekete
Méretek / pólusok	
Hossz	75 mm

Építési magasság	115,5 mm
Szélesség	90 mm

#### Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	37 W 48,1 W

#### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

#### Rajzok


Méretezrajz



Méret A: 115.5 mm; Méret B: 75 mm;  
Méret C: 90 mm




1, 7 NYÁK lap: A: 87,5 mm; B: 102,0 mm;  
C: 0 mm  
8,13 NYÁK lap: A: 72,5 mm; B: 102,0 mm;  
C: 0 mm



Sematikus rajz

---



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;