

## CM 75-LG/H 35/BO BK


Rendelési szám: 2942881

Az ábrán a CM 50-LG/H 30/BO és a CM 75-LG/H 35 BO változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2942881>

Elektronikamodul, NYÁK lapok behelyezéséhez, 35 mm magasságú fedéllel

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 126384
Csomag	5
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 736 (CAT-1-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	fekete

#### Méreték / pólusok

Hossz	102 mm
-------	--------

Építési magasság	103 mm
Szélesség	75 mm

#### Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	40,3 W 52,5 W

#### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

#### Rajzok

Méreterajz




Méret A: 108 mm; Méret B: 102 mm; Méret C: 75 mm



1, 7 NYÁK lap: A: 72,5 mm; B: 96,0 mm;  
C: 6,5 mm  
8,13 NYÁK lap: A: 100,0 mm; B: 96,0 mm;  
C: 6,5 mm

Sematikus rajz

---



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;