

ME MAX 45 G 2-2 KMGY


Rendelési szám: 2713719

Az ábrán az ME MAX 45 2-2 KMGY változat (nyitott elektronikaház) látható dugaszolt buszcsatlakozóval

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2713719>

Elektronikaház, bal és jobb elektronikaház félből, 2 db előlapból, 2 db átlátszó fedlapból, közttes elemből, fém tartólábból és rugóból áll, zárt elektronikaház, 32 pólusú (8 x 4 pólus), szélessége 45 mm, színe világosszürke

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 917470
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 688 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Szín	világosszürke

Méretetek / pólusok

Hossz	99 mm
Építési magasság	114,5 mm
Szélesség	45 mm
Pólusszám	32

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 105 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	7,6 W 14,1 W

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0813815	BMKLT 41,5X12 WH	DIN-A4 jelölőcímke-ív, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Office-Drucksysteme, Szerelési mód: Ragasztható, Szövegmező mérete: 41,5 x 12 mm

dugasz/adapter

2908294	ME FE-CONTACT	Üzemi földelőérintkező köztes elemekhez.
---------	---------------	--


Általános

2707437	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN	Kalapsín-összekötő áram-mérőváltóhoz, aranyozott érintkezők, kalapsínre való szereléshez, 5 pólusú
2713722	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A
2707916	ME MAX B-22,5 GN	Vakdugó, be nem kötött kapocshelyekhez, színe: zöld

2707929	ME MAX B-22,5 KMGY	Vakdugó, be nem kötött kapocshelyekhez, színe világosszürke
2713777	ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2	NYÁK lap, önálló beültetésre a COMBICON csatlakozástechnikához
2713751	MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY	Készlet, mely 6 x 4 pólushoz (24 pólus) derékszögű NYÁK sorkapocsból áll, színe: világosszürke
2713764	MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY	Készlet, amely COMBICON csatlakozóaljzatból és csavaros dugaszból áll 6x4 pólushoz (24 pólusú), színe: világosszürke


Rajzok

Furaterv/forrasztópád-geometria






A buszcsatlakozó érintkezőbetéteinek részletrajza

Robbantott rajz




Az ábrán a termék egyik változata (zárt készülékház) látható tartozékokkal

Méretrajz



A NYÁK sorkapocs csatlakozású (MKDSO) ME MAX 2-2 NYÁK lap méretrajza, nézet a beültetési oldalról



A dugaszolható csatlakozású (MSTBO) ME MAX 2-2 NYÁK lap méretrajza, nézet a beültetési oldalról

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;