


TSD-M 3NM

Rendelési szám: 1212225



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212225>

Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint,
1,2 - 3 Nm között állítható

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 455565
Csomag	1
Vámtarifa	82054000
Katalógusoldal információ	Oldal 424 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek


WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok	
Általános	
Hossz (b)	150 mm
Magasság	36,5 mm
Szélesség (a)	36,5 mm
Szín	fekete

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1209965	BHN 5,5	Dugaszbetét, hatlapú, 5,5 mm
1209978	BHN 8	Dugaszbetét, hatlapú, 8 mm
1209981	BHN 10	Dugaszkulcs-betét, mágneses, hatlapú, 10 mm-es kulcsnyílás, 1/4" hajtás, a DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 szerinti tartókhoz illik
1209994	BHN 13	Dugaszbetét, hatlapú, 13 mm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására

Általános

1209936	BF 6,3	Adapter 1/4"-os bittartóhoz
---------	--------	-----------------------------

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;