


## TOOL-BELTPOUCH

Rendelési szám: 1212506

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212506>

Szerszámtartó övtáska, tartalma: kábelvágó, oldal-csípőfogó, csupaszolószerszám, kombinált fogó, kapcsolószekrény-kulcs, lapos csavarhúzó: 0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 keresztornyos: PH1/PH2, feszültségvizsgáló, vágókés, 3 m-es mérőszalag

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 528429
Csomag	1
Vámtarifa	82060000
Katalógusoldal információ	Oldal 439 (CAT-5-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
<b>Általános</b>	
Hossz (b)	250 mm
Magasság	315 mm
Szélesség (a)	140 mm

## Tanúsítványok

Tanúsítások

Ex tanúsítások:

Igényelt tanúsítások: GOST

## Termékkészletek

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Allgemein</b>		
1212129	CUTFOX 18	<b>Kábelvágó</b> ,hajlított, rézhez és alumíniumhoz 18 mm-es átmérőig (50 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetig)
1212207	CUTFOX-S VDE	Oldalvágó réz- és alumíniumvezetékhez, VDE tesztelt
1209101	PROFIPOL	Feszültségvizsgáló, egyen- és váltófeszültségre, 6 V - 400 V, IP65
1205150	SZK PH1 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 1 x 80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205163	SZK PH2 VDE	Csavarhúzó, PH keresztornyos, VDE szigetelt, mérete: PH 2 x 100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1207404	SZS 0,5X3,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,5x3,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1209114	SZS 1,0X5,5 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x5,5x125 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
1212502	TOOL-BELTPOUCH EMPTY	<b>Szerszám-övtáska</b> , üres
1212203	UNIFOX-CE VDE	<b>Kombinált fogó</b> , döntött forma, nyitó rugóval és rögzítővel, ellentétesen fogazott fogófelület, beépített csillagkulcs M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálva
1203149	USS 4	<b>Kapcsolószekrény-kulcs</b> , fémből, minden ismert kapcsolószekrényhez
1212162	WIREFOX-D 13	Csupaszolószerszám 8 - 13 mm közötti átmérőjű installációs vezetékhez, pl. NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> csupaszításához, 0,2 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> közötti keresztmetszetű erek csupaszolásához, hosszvágó pengével és kitolható késsel

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;