


ST-REL3-KG 24/21/SO46

Rendelési szám: 2826091

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2826091>

Dugaszolható reléinterfész a vezérlésoldalon becsatoló zavarok ellen, fixen beforrasztott teljesítmény-érintkezős mikrorelével, érintkezők (AgNi): közepes és nagy terhelésekhez, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 077839
Csomag	10
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 404 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.27



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Gerjesztőoldal	
Bemeneti feszültség U_N	24 V AC
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,9 ... 1,1
Névleges bemenő áram U_{IN} esetén	26 mA
Jellemző mválaszidő	8 ms

Tipikus visszaejtési idő	10 ms
Üzemi feszültség kijelző	sárga LED
Védőkapcsolás	Híd-egyenirányító hidas egyenirányító
	Túlfeszültség-védelem varisztor
	RC tag RC tag


Érintkezőoldal

Érintkező típusa	egyszeres kontaktus, 1 váltóérintkező
Érintkező anyaga	AgNi
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC/DC
Maximális bekapcsolási áram	8 A
Tartós határáram	6 A
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés)	140 W (24 V DC mellett)
	60 W (48 V DC mellett)
	45 W (60 V DC mellett)
	35 W (110 V DC mellett)
	55 W (220 V DC mellett)
	1500 VA (250 V AC-n)

Általános adatok

Szélesség	20,8 mm
Magasság	42,5 mm
Mélység	112 mm
Tesztfeszültség relétekerccs/reléérintkező	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Mechanikus élettartam	kb. 2×10^7 kapcsolási ütem
Szabványok/előírások	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	alapszigetelés
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III
Beépítési pozíció	tetszőlegesen

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
2777043	UDK-RELG 3	alappapocs-blokk mindkét oldali mérőcsatlakozóval és azonos potenciálú ikercsatlakozóval NS 32 és NS 35/7,5 kalapsínre, lezáró fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE... csatlakozókhoz, 3 pólusú
2820136	URELG 3	alappapocs-blokk csavaros csatlakozóval NS 32 és NS 35/7,5 kalapsínre, lezáró fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE... csatlakozókhoz, 3 pólusú
2820709	URELG 3-PMTK	alappapocs-blokk mindkét oldali mérőcsatlakozóval és késleválasztással NS 32 és NS 35/7,5 kalapsínre, lezáró fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE... csatlakozókhoz, 3 pólusú
2829917	ZFK-RELG 3	alappapocs-blokk rugós csatlakozóval NS 35/7,5 kalapsínre, lezáró fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE... csatlakozókhoz, 3 pólusú

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;