


UMK- 4 RM 24

Rendelési szám: 2971344


Az ábrán 4 dugaszolt kiskapcsoló relé vagy miniatűr optocsatoló befogadására alkalmas változat szerepel



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2971344>

VARIOFACE modul, 4 dugaszolható miniatűr reléhez vagy miniatűr optocsatolóhoz, fényjelzéssel, bemeneti feszültség 24 V AC/DC



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 088330
Csomag	1
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 550 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.05.11



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	24 V AC/DC $\pm 10\%$
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,8 ... 1,1
Tip. bemeneti áram U_N esetén	2 mA
Védelem megnevezése	Híd-egyenirányító

Védőkapcsolás/-alkatrész	hidas egyenirányító
Állapotjelző/csatorna	sárga LED

Kimeneti adatok

Érintkező típusa	1 váltóérintkező
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC/DC
Tartós határáram	6 A
Maximális bekapcsolási áram	8 A
Hibafelismerés (érszakadás/rövidzár)	nincs

Általános adatok

A csatornák száma	4
Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé vagy miniatűr optocsatoló
Felszerelve	nincs
Szélesség	67,5 mm
Magasság	77 mm
Mélység	59 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Tesztfeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV AC
Szabványok/előírások	DIN VDE 0110
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Készülékház szigetelőanyagának típusa	PVC, oldala PA erősítetlen
Szín	zöld

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Pólusszám	6
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

Csavarmenet	M3
Csupaszolási hossz	8 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz



UMK- 4 RM 24 Rendelési szám: 2971344

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2971344>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;