

EMG 45-RELS/IR1-G 24


Rendelési szám: 2950996

Az ábrán az EMG 45-RELS/IR1 változat szerepel, dugaljval ipari reléhez, 1-es méret

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2950996>

jelfogó modul, 1 dugaszoló aljzattal 1-es méretű ipari jelfogóhoz,
érintkező: 4 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24-48 V DC,
fényjelzővel, dumper és polaritásvédelmi diódával



| Kereskedelmi adat | |
|---------------------------|--|
| EAN |  4 017918 084165 |
| Csomag | 5 |
| Vámtarifa | 85364190 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 104 (IF-2002) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

| Muszaki adatok | |
|---------------------------|---------|
| Bemeneti adatok | |
| Bemeneti feszültség U_N | 24 V DC |

Csatlakozási adatok

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm ² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm ² |
| Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 12 |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |

Általános adatok

| | |
|--|---|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Mélység | 82,5 mm |
| Szín | zöld |
| Szigetelőanyag | PC-F |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| | IEC 60664 A |
| | DIN VDE 0160 (a vonatkozó részekben) |
| | DIN VDE 0109-11 (a vonatkozó részekben) |
| Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
| Szerelési utasítás | térköz nélkül sorolhatóak |

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


| Termék | Típus leírás | Leírás |
|--------|--------------|--------|
|--------|--------------|--------|

Jelölés

| | | |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 2947035 | EMG-GKS 12 | Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm |
|---------|------------|--------------------------------------|

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;