

# PACT MCR-V1-21-44- 75-5A-1

Rendelési szám: 2277611



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277611>

Kábelre húzható áramváltó, 75 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 2,5 VA névleges teljesítmény

## Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 046356 460293        |
| Csomag                    | 1                      |
| Vámtarifa                 | 85043129               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 213 (CAT-7-2013) |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Bemeneti adatok

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Névleges termikus rövid idejű áram          | $I_{th} = 60 \cdot I_n$      |
| Méretezési lököáram                         | $I_{dyn} = 2,5 \cdot I_{th}$ |
| Méretezési frekvencia: Szabványos átalakító | 50 Hz ... 60 Hz              |
| Túláram-korlátozási tényező                 | FS 5                         |
| Méretezési teljesítmény                     | 2,5 VA                       |
| Primer méretezési áram $I_{pn}$             | 0 A ... 75 A                 |

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Szekunder méretezési áram $I_{sn}$         | 5 A AC                         |
| <b>Általános adatok</b>                    |                                |
| Áramváltó típusa                           | Kábelre húzható váltó          |
| Osztály                                    | 1                              |
| Hitelesítésre alkalmas                     | nem                            |
| Primer tömör vezeték (átmérő)              | 21 mm                          |
| Szélesség                                  | 30 mm                          |
| Magasság                                   | 66 mm                          |
| Mélység                                    | 44 mm                          |
| Szélesség alternatív szerelés esetén       | 44 mm                          |
| Magasság alternatív szerelés esetén        | 66 mm                          |
| Mélység alternatív szerelés esetén         | 30 mm                          |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)             | -25 °C ... 40 °C               |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 40 °C               |
| Névleges szigetelési feszültség            | 1 kV                           |
| Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet         | 3 kV (50 Hz, 1 min)            |
| Szabványok/előírások                       | IEC 60044-1                    |
| Szín                                       | fekete                         |
| Elektronikaház anyaga                      | Üvegszál erősítésű poliamid PA |

#### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

### Méretrajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;