



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250
HALOGÉN KVARC INFRA HŐSUGÁRZÓ
Rendelési szám: 53 33 70

MŰKÖDTETÉS ÉS KARBANTARTÁS

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Figyelmesen olvassa el a következő útmutatásokat, mivel a készülék szerelésére, használatára és karbantartására vonatkozó fontos adatokat tartalmaz. Őrítse meg az útmutatót, és ha a készülék gazdát cserél, adja vele át az új tulajdonosnak.

1. A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni. A gyártó nem felel semmilyen, a készüléken keletkező kárért, amely szakszerűtlen kezeléssel keletkezett.

2. A termék kicsomagolásánál ellenőrizze a tartalom hiánytalanságát az utolsó oldalon lévő táblázat alapján, továbbá ellenőrizze, hogy nem tapasztal-e hibát, sérülést, vagy a termék szakszerűtlen kezeléséből adódó hibát.

3. A csomagolóanyagot tartsa a gyermekek elérhetőségén kívül, mivel az potenciális veszélyforrást jelent.

4. Mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség azonos-e a géptáblán feltüntetett feszültséggel.

5. A fűtőberendezés használatakor néhány alapvető, minden elektromos készülékre vonatkozó szabályt be kell tartani:

- A készülékhez nem szabad nedves kézzel hozzányúlni.
 - A készüléket nem szabad meztől kezelni.
 - A készülék dugaszolóját nem szabad a kábelnél fogva az aljzatból kihúzni.
 - A készüléket nem kezelhetik gyerekek és arra nem képes személyek.
6. Ne használjon alkalmatlan hosszabbítókat.
7. Ne hajtson végre önkényes módosításokat a készüléken.
8. A csatlakozásokat tartsa mindig szárazon.
9. Sérült betápláló kábellel nem szabad a készüléket használni.
10. Ha nem használja, csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról.

2. SZERELÉSI TUDNIVALÓK

A készülék szerelését arra illetékes és szakképzett személynek kell végezni, összhangban az elektromos berendezésekre vonatkozó CEI 64-8 előirással.

Mielőtt a csatlakozó dugót az aljzatba bedugja, ellenőrizze, hogy a hálózat kellő teljesítményű földeléssel rendelkezik-e. A készüléket a gumikábelrel és a szállított dugaszolóval az elektromos hálózathoz csatlakoztathatjuk, ha a típus arra van tervezve, egyéb esetben más módon közvetlenül is csatlakoztatható az elektromos hálózathoz. Ez utóbbi esetben a **betáplálás oldalról egy kétpólusú 3 mm-es érintkező nyitását kapcsolót kell közbeiktatni.**

- A fűtőkészüléket a vele szállított felerősítő tartozékokkal csak vízszintesen szabad szerelni.
 - A fűtőkészülék legmagasabb pontja és a mennyezet között legalább 40 cm, a fűtőkészülék és a fal között pedig legalább 60 cm távolság legyen (1. ábra).
 - Győződjön meg arról, hogy a fűtőkészülék nem irányul a mennyezet felé vagy gyúlékony anyagokra.
 - A fűtőkészülék előtt legalább 1 m szabad területet kell fenntartani.
 - A fűtőkészüléket legalább 180 cm magasságba kell felszerelni (1. ábra). Ha a fűtőszobában az 1 és 2 zónában van felszerelve, a minimális magasság 225 cm, míg a 3 zónában a talajtól mért távolság legalább 180 cm kell legyen, az egyes országok előírásainak figyelembe vétele mellett (CEI 64-8).
 - A készüléket nem szabad közvetlenül egy dugaszoló aljzat alatt működtetni.
 - A készüléket a zuhanytól, vagy a fürdőkádtól olyan távolságra kell felszerelni, a készülék csatlakozója onnan ne legyen elérhető.
 - Ne szerelje fel a készüléket fürdőkád, vagy zuhanytálca közvetlen közelében, valamint úszómedencénél.
 - Ellenőrizze, hogy ne érhesen gyúlékony anyag a fűtőkészülékhez, és ne legyen ilyen a közelében sem.
 - A készüléket nem szabad olyan helyeken felszerelni, ahol éghető gázok vagy veszélyes gőzök előfordulhatnak.
 - A készüléknek biztonsági rácsa van, ami óvja a lámpát nagyobb idegen tárgyak esetleges ütésétől. A rácsot ne távolítsa el és ne használja nélküle a készüléket. A fűtés a készüléktől 3 m-ig hatásos (1. ábra).
- A készülék fő eleme a halogén gáz töltésű lineáris kvarclámpa wolfram betétekkel. A wolfram elemek kb. 2200° C-on izzanak. A kvarc burkolat szűri ezt a fehér fényt és csak a fűtést szolgáló infravörös rövidhullámú sugarakat engedi át. A bekapcsolás után néhány másodperccel a készülék már teljes teljesítménnyel működik.

3. ELEKTROMOS SZERELÉS

A Fiore termékválasztéka 1200 W és 1800 W-os készülékekből áll.
• A magán használatra szánt készülékeknek csatlakoztatjuk és dugaszolóval szerelt betápláló kábelük van. A kábel szilikongumi szigetelésű (H05 RN-F).

- Használatkor fogja meg határozottan a csatlakozót és kerülje el fém tárgyak megérintését.

- Az ipari használatra szánt modelleknek (amit a termékszámban P betű jelöl) nincs csatlakozójuk és csatlakozó kábelük. Ezért azokat szakszemélyzet kell csatlakoztassa a hálózathoz, a fenti jellemzőjű kábellel.
- A termék I érintésvédelmi osztályú és IP65 védettségű, ez az általánosan elvárt védettsége a szabadban is szerelt készülékeknek.
- A készülék por és víz elleni védettsége fenntartásához IP65 csatlakozó rendszert kell használni a CEI 64-8 előírásnak megfelelően.

4. ELHELYEZÉS

A Fiore fűtőkészülék termékpallettája rugalmas elhelyezési lehetőségeket kínál. 3 lehetőség közül lehet választani:

- Fali felerősítés erre előkészített tartószerkezettel (768M). Mielőtt a falat a tiplik elhelyezése végett megfúrja, meg kell győződni annak szilárdságáról, és hogy alatta nincsenek elektromos vagy egyéb vezetékek. Erősítse fel egy ragasztószalaggal a fűrésablont a falra és jelölje át a jelölt helyeket a falra (lásd 7 old.). Fúrjon 4 darab 5 mm-es furatot a falba a mellékelt tiplikkal a tartószerkezet felerősítésére. A négy szállított csavarral és alátétrel rögzítse fel a fali tartót. Ezután erősítse fel rá a készüléket két-két csavarral és a bilincsekkel (2 ábra). 2).
 - Mennyezeti felerősítés lánccal (768S). A fűrés előtt győződjön meg arról, hogy a felszerelés helyeül kiszemelt mennyezet szilárd. Helyezze el a két szállított tiplit egymástól 55 cm távolságban. Helyezze fel a két bilincset a készülékre úgy, hogy a bilincsek felső csavarja az utolsó láncszemre közre fogja, mint azt a 3. ábra mutatja. A bilincsek a cső végeken legyenek, egymástól a maximális távolságra, hogy ezzel nagyobb stabilitást érjünk el.
 - Oszlopra szerelés (768P). A készülék egy 20 - 50 mm közötti átmérőjű oszlopra is felszerelhető. A rögzítéshez a szállított tartót és a bilincseket kell használni (4. ábra). 4). A tartót fel lehet szerelni egy egyedülálló, vagy két párhuzamos oszlopra.
- FONTOS: Az oszlop feltétlenül stabil és szilárd legyen. Célszerű ehhez a külön megrendelhető háromlábunkat használni. (termékszám: 002473). 002473). A lábakat annyira kell felnyitni, hogy az alsó csövön lévő fehér vonalat a láb csuklója elérje. Ha leesés veszélye áll fenn, a háromlábát még a földön kell felerősíteni.
- FONTOS: Ellenőrizze, hogy a betápláló kábel nem ér hozzá a készülék sugárzó részéhez és nem kerül a fénysugár útjába. A kábel kábelrögzítővel fel lehet erősíteni a készülék sugárzója mögött a csövekre.

5. HASZNÁLAT

- A készüléket a csatlakozóval csatlakoztatja be (azokat a készülékeket, amelyek ilyennel rendelkeznek).
- Ellenőrizze, hogy a sugarak a fűteni kívánt területre irányulnak. Ha szükséges, a bilincsek csavarjainak megmozdításával és az oldalsó fogantyúval állítsa a dőlésszögön, mint azt az 5. ábra mutatja. 5. Minden felhasználót tájékoztatni kell a készülék használatáról és biztonságáról. A mellékelt útmutatót hivatkozással célszerű meg kell őrizni.
- Ha senki sem tartózkodik a fűtött helyiségben, a készüléket ki kell kapcsolni és a dugaszolóját az aljzatból ki kell húzni.

6. KARBANTARTÁS

A Fiore fűtőkészülékben nincsenek mozgó alkatrészek, ezért csak korlátozott karbantartást igényel. Ellenőrizni kell, hogy a parabola tükörre vagy a lámpára nem rakódott-e le por vagy szenny, ami túlhevülést és a lámpa élettartamának megrövidülését okozhatja. A készüléket egy enyhén nedves ruhával dörzsöljük le.

7. A LÁMPÁK ÉS A SZILIKON TARTÓK CSERÉJE

A Fiore lámpa masszív, és ha elkerüli a rázkódásokat és ütések, az élettartama 5000 óra is lehet. A lámpa cseréjével együtt minden esetben a szilikon tartókat is cserélni kell, mielőtt rajtuk a kopás jelei mutatkoznának. A csere és javítási munkák végett kizárólag az erre feljogosított Mo-El vevőszolgálatokhoz forduljon, és győződjön meg arról, hogy eredeti alkatrészekről van szó.

FIGYELEM






Ez a készülék megfelel a 2002/96/EG irányelvnek.

A készüléken az áthúzott hulladéktároló szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket selejtezése esetén nem szabad a háztartási szemét útján ártalmatlanítani, hanem az elektromos- és elektronikus hulladékok gyűjtőhelyén, vagy új készülék vásárlása esetén a kereskedőnél el kell adni. A használó kell gondoskodjon arról, hogy a készülék a kiselejtezése után a gyűjtőhelyen legyen leadva. Ennek az előírásnak figyelmen kívül hagyása az érvényes hulladékokra vonatkozó törvények szerint büntetendő.



A hulladékok osztályozása, és a kiselejtezett készülékek azt követő környezetkímélő újrahasznosítása segíti a környezet és az egészség védelmét.

A gyűjtőrendszerre vonatkozó információkkal a helyi hatóságok vagy a kereskedő, akinél a készüléket vásárolta - szolgálnak.

A gyártó és az importőr a környezetbarát újrahasznosításban és feldolgozásban közvetlenül vagy közösségi rendszerek tagjaként vesznek részt.



| COD. | 766 | 767 | 766P | 767P | 768 M | 768 P | 768 S |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| | 1x 1200W | 1x 1800W | 1x 1200W | 1x 1800W | 0 | 0 | 0 |
| SWITCH | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 2 | 4 |
| | | | | | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | 4 | 0 | 0 |
| 3.5x16 | | | | | 4 | 4 | 0 |
| 4MAx10 | | | | | 0 | 0 | 4 |
| 4MA | | | | | 0 | 0 | 4 |
| 8MA | | | | | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | 0 | 2 | 0 |

| | | | |
|---|-----------------|---|---------------------|
|  | Alto |  | Denna sida upp |
| | This way up | | Denne side opp |
| | Haut | | Tama puoli ylöspain |
| | Oben | | Boven |
| | Arriba | | Felső rész |
| | Alto | | Ta stran zgoraj |
| | Deze kant boven | | Ust |
| | Denne side op | | |

