



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

DIGITÁLIS IDŐKAPCSOLÓ ÓRA NK ZSU 251277
Rendelési szám: 55 25 02

VIGYÁZAT! Olvassa el gondosan a teljes használati útmutatót! Az útmutató a termék részét képezi, és fontos tudnivalókat tartalmaz a helyes üzembe helyezéshez és használatához. Őrizze meg, hogy később, bizonytalan esetekben és a termék továbbadásánál készenlétben legyen.

1 Leírás és funkciók:

Az 51277, 51301, és 93256 digitális kapcsolóórákkal az óra egyedi programozásával a készülékeket be- és kikapcsolhatja. Az 51301 modell IP44-nek megfelelően fröccsenő víztől védett és ezzel kültérre alkalmas. Nem alkalmas víz, vagy egyéb folyadékok alatti használatra.



2 Rendeltetészerű használat:

Az 51301 kivétellel valamennyi készülék csak száraz beltéri helyiségekben való használatra van tervezve. A fent leírtaktól eltérő egyéb alkalmazás nem megengedett, azok túllépése áramütés, rövidzárlat veszélyével járhat.

3. A szállítás tartalma:

1 db Időkapcsoló óra 51277, 51301 vagy 93256
1 db használati útmutató

4 Biztonsági előírások:

VIGYÁZAT! Olvassa el és pontosan kövesse a biztonsági tudnivalókat. Egyebek mellett tűz- és elektromos áramütés veszélye áll fenn!

- A készüléket kizárólag 230V AC ~ váltakozó feszültségről szabad működtetni.
- A csatlakoztatott készülékek együttes megengedett teljesítménye a 3500W-ot nem haladhatja meg.
- A termék és tartozékai nem játékszerek, nem valók gyermekek kezébe, mivel törékeny, apró, lenyelhető részeket tartalmaznak, amelyek, szakszerűtlen használatnál személyi sérüléseket okozhatnak!
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon, mert a játszó gyerekek megvágthatják magukat. Ezen kívül fennáll a veszély, hogy a gyerekek a kis tárgyakat, illetve szigetelő anyagokat lenyelik illetve belelegzik.
- Ne tegye ki a terméket forróságnak, hidegnek, víz hatásának vagy közvetlen tartós napsugárzásnak.
- Továbbá kerülni kell a rázkódásokat, mechanikai hatásokat, mágneses és elektromágneses mezőket, valamint a nedvesség, por behatását.
- Hibánál, mechanikai sérülésnél, üzemzavarnál és egyéb, ezen útmutató alapján el nem hárítható működési nehézségeknél azonnal helyezze a készüléket üzemem kívül és forduljon javítás vagy csere érdekében a kereskedőjéhez a „Szavatosság és garancia” fejezetben leírtak szerint.
- Kérjük vegye figyelembe a „rendeltetészerű használat” alatti használati feltételeket.
- A terméket nem szabad átalakítani, átépíteni vagy egyéb más módon módosítani. Ne nyissa fel a házat.
- A terméket tisztogatás előtt válassza le a hálózatról.
- Vasalót, hősugárzó és hasonló készülékeket sohasem működtessen kapcsolóóráról. Olyan készüléket amely felügyelet hiányában TŰZVESZÉLYT jelenthet, nem szabad időkapcsoló óráról működtetni.
- Ne használjon több kapcsolóórát egymás után kötve.
- A terméket csak könnyen járó dugaszoló aljzathoz csatlakoztassa, hogy vészhelyzetben gyorsan kihúzhassa!

5 Kezelés

ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK:

1. 10 BE/KI program, 1 perces lépésekkel
2. Manuálisan átkapcsolható ON(BE) /AUTO (program mód) / OFF (ki)
3. 12-24 órás átkapcsolható időkijelzési mód
4. Nyári időszámítás funkció


5. Véletlen funkció 18:00 óra és 06:00 óra között.
6. A hét napjaiból összeállított 16 kombináció közül lehet választani

ÜZEMBE HELYEZÉS:

1. Csatlakoztassa az időkapcsoló órát egy 230 V dugaszoló aljzathoz és várjon kb. 12 órát, amíg a puffer akku teljesen feltöltődik.
2. Szükség esetén állítsa vissza a kapcsolóórát, a MASTER/CLEAR gombot egy hegyes tárggyal megnyomva a gyári kibocsátás állapotába.
3. Az időkapcsoló óra ezzel használatra készen áll.

KEZELŐ ELEMELK ÉS KIJELEZŐ:

A billentyűk elrendezése modellelől függően eltérő lehet.



- a. MASTER CLEAR: töröl a tárolóban lévő minden adatot, beleértve az aktuális időt és minden programot.
- b. RANDOM: Be vagy kikapcsolja a véletlen funkciót
- c. CLOCK: Az időpont beállítására a WEEK (a hét napja), HOUR (óra), MINUTE (perc) - Válassza meg előbb a 12- vagy 24-órás időjelzés módot a TIMER gombbal. A nyári időszámítás funkciót az ON/AUTO/OFF gomb működtetésével lehet aktiválni.
- d. TIMER: A programozott kapcsolási időpontok beállítására a WEEK (a hét napja), HOUR (óra), MINUTE (perc) gombokkal - Válassza meg előbb a 12- vagy 24-órás időjelzés módot a CLOCK gombbal.
- e. ON/AUTO/OFF: Az időkapcsoló óra működési módjának kiválasztására
- f. WEEK: A hét napjának megadása a CLOCK vagy TIMER-rel összefüggésben
- g. HOUR: Az óra beállítása a korábban beállított CLOCK vagy TIMER-rel összefüggésben.
- h. MINUTE: A perc érték rögzítésére a CLOCK vagy TIMER gombokkal összefüggésben
- i. RST/RCL: Valamennyi programozás visszaállítására / felülírására és helyreállítására.
- j. LED: A teljesítmény leadás állapotát jelzi - Ha a LED világít, áram folyik, ha nem világít, nem folyik áram.

AKTUÁLIS ÓRAIDŐ BEÁLLÍTÁSA:

1. Nyomja meg a CLOCK gombot és tartsa megnyomva. Nyomja meg egyidejűleg a WEEK gombot, amíg a hét megfelelő napja meg nem jelenik. Ezután nyomja meg egyidejűleg a CLOCK és HOUR vagy a CLOCK és MINUTE gombokat, és állítsa be a pontos időt.
2. Erressze el az összes gombot. A hét napja és a pontos idő be van állítva.
3. Szükség esetén a beállítások helyesbítésére ismétlje meg az 1 és 2 lépéseket.

12/24 ÓRÁS MÓD:

Nyomja meg egyidejűleg a CLOCK-ot és a TIMER-t. A kijelző mutatja a 12- vagy a 24-h módot.

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS FUNKCIÓ

1. Nyomja meg egyidejűleg a CLOCK és ON/AUTO/OFF gombokat. A kijelzőn SUMMER (nyár) olvasható. A beállított időpont 1 órával eltolódik.
2. Nyomja meg ismét a gombokat a téli időszámításba váltáshoz.

KAPCSOLÁSI IDŐPONTOK PROGRAMOZÁSA:

10 ON/OFF program áll rendelkezésre minimálisan 1 perces lépésekkel.

Állapítsa meg, hogy a beállított programok nem fedik-e át egymást, amikor a heti programokat elrendezi. Ha a programok átfedik egymást, az időkapcsoló óra az ON/BE vagy az OFF/KI funkciókat a beállított program szerint hajtja végre. Ha egyidejűleg OFF/ KI és ON/BE van programozva, az OFF/KI lesz végrehajtva. A programozás csak az AUTO módban működik.

1. Nyomja röviden a TIMER gombot A kijelzőn ON_1 jelenik meg. Az ON/BE első kapcsolási időpontját lehet meghatározni.
2. Válassza a WEEK gombbal meg a hét napját/napjait. Az időpontot állítsa be a HOUR (óra) és MINUTE (perc) gombokkal.
3. Az ON/BE beállítás lezárásához és a beállítás OFF/KI-vel való folytatásához nyomja meg újra a TIMER gombot. A kijelzőn most OFF_1 (KI 1) látható. Állítson be egy időpontot a HOUR (óra) és MINUTE (perc) megnyomásával.
4. A beállítás lezárásához nyomja meg röviden a TIMER gombot. A kijelzőn ON_2 látható.

A következő programozáshoz ismételje meg az 1-3 lépéseket. Max. 10 programra van lehetőség.

A programozást a CLOCK megnyomásával lehet elhagyni. Az időkapcsoló óra működésre készen be van állítva.

Példa:

Az időkapcsoló óra minden hétköznap 17:15 órakor kapcsoljon be (ON/BE) és 22:30 órakor ki (OFF/KI). a. Nyomja meg egyszer röviden a TIMER gombot. A kijelzőn ON_1 látható.

b. Tartsa megnyomva a WEEK gombot, amíg a kijelzőn a MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU meg nem jelenik.

c. Nyomja meg a HOUR gombot amíg a kijelzőn 05:00 PM vagy 17:00 nem látható.

d. Nyomja meg a MINUTE gombot amíg a kijelzőn 5:15 PM vagy 17:15 nem látható.

e. Nyomja meg egyszer röviden a TIMER gombot. A kijelzőn OFF_1 látható.

f. Ismételje meg a c-t és d-t amíg a kijelzőn 10:30 PM vagy 22:30 nem látható.

Ha a HOUR vagy a MINUTE gombot megnyomva tartja, az időt gyorsabban lehet beállítani.

A MANUÁLIS BE/AUTO/MANUÁLIS KI BEÁLLÍTÁSOK:

A programozás alatt az üzemmód nem változtatható meg.

1. Az üzemmód váltáshoz nyomja meg az ON/AUTO/OFF gombot
2. A beállított programokat a kapcsolóóra csak az AUTO üzemmódban hajtja végre. A MANUAL ON (MANUÁLIS BE) módban a csatlakoztatott készülék mindig be van kapcsolva, a MANUAL OFF (MANUÁLIS KI) módban pedig mindig ki vannak kapcsolva.
3. A MANUAL ON módból AUTO-ba változtatáskor, a csatlakoztatott készülék a legközelebbi programozott OFF/KI kapcsolási időpontig bekapcsolva marad.

VÉLETLEN FUNKCIÓ

1. Nyomja meg a RANDOM gombot. A kijelzőn egy R jelenik meg. Ezzel a RANDOM (véletlen) funkció be is kapcsolódott.
2. A RANDOM funkcióval 18:30 órai bekapcsolástól 6 óráig a program véletlenszerűen működik. A véletlen bekapcsolási időtartam 10 és 31 perc között változik.

Példa :

Az 1 program 19:00 óras bekapcsolási és 20:00 óras kikapcsolási időponttal van programozva, az időkapcsoló óra auto üzemmódban van. Ha ezen felül a „Random funkció“ is aktiválva van, a bekapcsolási időpont 18:29-18:50 között változik. A lekapcsolás időpontja ebben a példában egy órával a bekapcsolás után van.

3. A RANDOM gomb újbóli megnyomásával kikapcsolhatja a funkciót.

6 Ápolás, karbantartás, tárolás és szállítás:

- A termék nem igényel karbantartást. Ezért sose nyissa fel. A készüléket először válassza le a hálózatról!
- A készüléket csak egy száraz, tiszta ruhával tisztítsa. Tisztításnál legyen óvatos, hogy a karcolásokat elkerülje. Ne használjon vizet, valamint tisztítószereket és vegyszereket, mivel ezek a műanyagot megtámadják és rövidzárlatot okozhatnak.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá, száraz, portól védett környezetben.
- A szállításhoz, a károsodások elkerülésére őrizze meg a csomagolóanyagot.

7 Szavatosság és garancia:

- A gyártó az új készülékre 2 év törvényes szavatosságot vállal.
- Mivel a gyártónak nincs befolyása a helyi adottságokra és a termék üzembe helyezésére, a garancia csak magát a terméket fedi le.

- Abban az esetben, ha a készüléken hiba vagy működésképtelenség állapítható meg, forduljon a szakkereskedőjéhez, és mutassa be adott esetben a vásárlás nyugtáját vagy számláját. A kereskedő vagy helyben kijavítja a hibát, vagy továbbküldi a készüléket a gyártóhoz. Megkönnyítheti cégünk szakértőinek a munkát, ha az esetleges hibákat részletesen ismerteti, - ekkor van arra lehetőség, hogy az - aránylag ritkán előforduló - hibákat megtalálják, és kijavítsák.
- A gyártó nem vállal szavatosságot olyan személyi vagy dologi károkért, amelyek a jelen útmutatóval ellentétes, szakszerűtlen felszerelés vagy kezelés következtében keletkeztek. Ezekhez tartozik többek között a termék és tartozékai bármilyen módosítása.
- A jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérő kezelés nem megengedett, és a jótállás, szavatosság és garancia elvesztéséhez vezethet.
- Nyomtatási hibák és változtatások jogát a készüléken, csomagoláson vagy az útmutatón fenntartjuk magunknak.

8 Hibaelhárítás:

Probléma	Megoldása
Működési hibák	-Olvassa el az 5 fejezet megfelelő szakaszát.
LED üzemmódot jelzés	-mivel a Modell 93256-nál a kijelző kissé sötét, ezért csak ott áll rendelkezésre
Anyag törés vagy látható elektronika mechanikai behatásra	-Ne nyúljon a készülékhez és konzultáljon a kereskedővel. Ehhez vegye figyelembe a 4 fejezet „Biztonsági tudnivalókat“ és a 9 „Műszaki adatokat“.

9. Műszaki adatok

Modell	51277	51301
Üzemi feszültség	230V/AC 50Hz	230V/AC 50 Hz
Üzemkésztség jelzés / StandBy	Kijelző / 1,0 W	Kijelző / 0,3 W
max. teljesítmény/áramerősség	3500W / 16A	3500W / 16A
Méretetek:	120 x 88 x 57mm	75 x 70 x 72mm
Súly nettó / bruttó	148g/192g	240g/280g
Óra / gyermek biztonság	12/24h / igen	12/24h / igen
min. időköz	15 perc	15 perc
Üzemi hőmérséklet	-10 ~ +40°C	-10 ~ +40°C
Pontosság	+/- 1 perc/hónap	+/- 1 perc/hónap
Puffer elem	NiMH 1,2V >100óra	NiMH 1,2V >100óra

Védettség / -art I / IP20

Modell	93256
Üzemelési feszültség	230V/AC 50 Hz
Üzemkésztség jelzés / StandBy	LED + kijelző / 0,6 W
max. teljesítmény/áramerősség	3500W / 16A
Méretetek:	138 x 75 x 64mm
Súly nettó / bruttó	138g/ 170g
Óra / gyermek biztonság	12/24h / igen
min. időköz	15 perc
Üzemi hőmérséklet	-10 ~ +40°C

Pontosság	+/- 1 perc/hónap
Puffer elem	Ni MH 1.2V >100óra
Védettség /	I/IP20

10 Az ártalmatlanítással kapcsolatos tudnivalók

Elektromos és elektronikus készülékeket az európai WEEE irányelvek szerint nem szabad a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani. A felhasználó köteles az elektromos és elektronikus készülékeket élettartamuk letelte után az erre a célra rendszeresített közösségi gyűjtőhelyen vagy az eladás helyén leadni. A részleteket az adott ország törvényei szabályozzák. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. Az elhasznált készülékek ilyen jellegű ártalmatlanításával jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez. WEEE Irányelv: 2002/96/EG WEEE sz: 82898622

11 CE Konformitási nyilatkozat:

A készüléke megfelel a 2006/95/EG irányelvnek, és az EN 60730-1 és EN 61140 szabványoknak. A CE jellel a Goobay®, ami bejegyzett márkaneve a Wentronic GmbH-nak, kijelenti, hogy a készülék az európai előírások alapvető követelményeit és irányelveit kielégíti. Ezek online a www.goobay.de-től igényelhetők. A nevezett direktívák felváltják az Európai Unióban érvényes korábbi engedélyeket.