


## FL SM PATCH 2,0 LC-LC

Rendelési szám: 2989284

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2989284>

Konfekcionált optikai kábel, Break-Out kábel, üvegszál  
monomódusú 9/125 µm, dugasz: LC / LC, IP20-as védelem,  
kábelcsatornában vagy kapcsolószekrényekben történő  
vezetékezésre, hosszúsága: 2 m

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 354790
Csomag	1
Vámtarifa	85444210
Katalógusoldal információ	Oldal 400 (CAT-8-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.03.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Kábeltípus

Kábeltípus	Üvegszál monomódusú
------------	---------------------

#### Külső köpeny

Külső köpeny, anyaga	FRNC
Külső köpeny, szín	sárga

Külső köpeny, húzási tehermentesítő elemek	nem fémes, aramidháló
Max. külső átmérő	5,7 mm

#### Elemi szál

Egyes ér modulonként	2
Elemi ér, átmérő	2,8 mm

#### Mechanikai tulajdonságok

Hajlítási sugár rövid idejű/tartós	30 mm
Tartós hajlítási sugár	60 mm
Tartós keresztnyomat	60 N/cm
Szakítószilárdság rövid idejű/tartós	600 N
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés)	-5 °C ... 50 °C

#### Általános adatok

Kábelsúly	15,8 kg/km
Olajellenállóság	az olajjal, benzinnel, savakkal és lúgokkal szemben nem ellenálló
Viselkedés tűz esetén	0,36 MJ/m
Halogénmentesség	IEC 60754-2 szerint
Tűzállóság	a DIN 60332-1-2 szerint
Füstgázsűrűség	az IEC 61034 szerint

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

#### Aljzatbetét

2700313	FL SM PATCH COUPLER LC-LC	Toldó, LC/LC, monomódusú üvegszálakhoz használható
---------	---------------------------	--

1652978	VS-SCRJ-GOF-BU/BU	SCRJ hüvelybetét, duplex, a VS-A-F-IP67 ráépíthető kerethez, alkalmas üvegnél (multimódusú és monomódusú), HCS- és polimer szálnál
---------	-------------------	--

**dugasz/adapter**

2799429	PSM-SET-BFOC-LINK/2	Toldó, a készlet 2 toldóból áll, B-FOC dugaszok csatlakoztatására
---------	---------------------	---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;