

KV-M-M50-GD-(8)

Rendelési szám: 1636509



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1636509>

HEAVYCON M50 fém tömszelence, fali átvezetés adatvonali csatlakozókhöz, osztott tömítéssel, 1 x 8 mm furatátmérő; belső átmérő 37 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 028233
Csomag	5
Vámtarifa	74122000
Katalógusoldal információ	Oldal 615 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.06.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Tömszelence anyaga	Nikkelezett sárgaréz
A szorítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	TPE
O-gyűrű anyaga	NBR
Anyacsavar kulcsmérete	50 mm

Csőcsonk kulcsnyílása	54 mm
Csatlakozóoldal menetfajta	M50
Csatlakozómenet hossza	10,00 mm
Vezeték külső átmérője	7,5 mm ... 8 mm
Vezeték tömítési tartomány	7,50 mm ... 8,00 mm
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz



KV-M-M50-GD-(8); ...-GD-(10); ...-GD-(2x6)

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;