

SAC-3P- 2,5-PUR/M 8SIFS

Rendelési szám: 1519862



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1519862>

Kábel érzékelő és működtető elemekhez, 3-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a következőre: Aljzat egyenes M8, A-kódolás, Kábelhossz: 2,5 m

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 019989
Csomag	1
Vámtarifa	85444290

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.06.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V

Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Kábelhossz	2,5 m
A szabad kábelvég csupaszolási hossza	50 mm

Általános jellemzők

Kódolás	A - standard
Tűlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
	IP67
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	TPU GF
Fogantyútest anyaga	TPU, nehezen lobbanó, önkilojtó
Tömítés anyaga	NBR
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Kábeltípus	PUR halogénmentes fekete
Kábel rövid jelölése	Li9Y11Y-HF
Érkeresztmetszet	0,25 mm ²
AWG jelvezeték	24
Jelvezeték vezetékelépítése	32x 0,10 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,15 mm $\pm 0,05 \text{ mm}$
Szigetelés vastagsága	$\geq 0,38 \text{ mm}$ (Érszigetelés)
Érszínek	barna, kék, fekete
Teljes sodratozás	3 csavart érpár
Külső köpeny, szín	feketésszürke RAL 7021
Kábel külső átmérője	4,40 mm
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett	44 mm
Hajlítási ciklusok száma	4000000
Hajlítási sugár	44 mm
Mozgatás útja	10 m
Mozgatási sebesség	3 m/s

Kábelsúly	23 kg/km
Külső köpeny, anyaga	PUR
Érszigetelés anyaga	PP
Vezeték anyaga	csupasz Cu érvezeték
Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Vezetékellenállás	$\leq 77,6 \text{ }\Omega/\text{m}$
Vezeték néveleges feszültsége	300 V
Vezeték vizsgálófeszültsége	4000 V

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Méretezrajz




M8 aljzat, Snap-In, egyenes

Kapcsolási rajz




Az M8 aljzat érintkező kiosztása

Sematikus rajz



M8 aljzat pólusábrája, 3 pólusú, aljzatoldali nézet



PUR halogénmentes fekete [PUR]

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;